


KM 7361 FL
Płyta indukcyjna
z 4 pojedynczymi strefami grzejnymi w korzystnej cenie




- Szybki wybór za pomocą rzędu cyfr – ComfortSelect
- 4 pojedyncze strefy grzejne w różnych wielkościach
- O szerokości 620 mm do montażu na blacie lub wpasowania w blat
- Komunikacja z wyciągiem – system Con@ctivity

EAN: 4002516711971 / Numer materiału: 12315510 / Stary numer materiału: 26736170D

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Indukcja
Konstrukcja	
Niezależne od piekarnika	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa nablutowa	•
Wyposażenie stref grzejących	
Ilość stref grzejących	4
Ilość obszarów grzejących	0
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z lewej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 110-220
Maks. moc Booster w W	3000
Maks. moc w W	2300
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po lewej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 90-160
Maks. moc Booster w W	1850
Maks. moc w W	1400
3. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z tyłu po prawej stronie
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-190
Maks. moc Booster w W	2100
Maks. moc w W	1400
4. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	z przodu z prawej strony
Rodzaj	Strefa grzejna Vario
Wielkość w mm	Ø 100-190
Maks. moc Booster w W	2100
Maks. moc w W	1400
Komfort obsługi	
Miele@home	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	ComfortSelect
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Rozpoznawanie garnków i wielkości garnka	•
Kolor wyświetlacza	Żółty
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja Recall	•
Automatyka wyłączenia	•
Stałe rozpoznawanie naczynia	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•


KM 7361 FL
 Płyta indukcyjna
 z 4 pojedynczymi strefami grzejnymi w korzystnej cenie




EAN: 4002516711971 / Numer materiału: 12315510 / Stary numer materiału: 26736170D

Minutnik	•
Efektywność i ekologia	
Wykorzystanie ciepła skumulowanego	•
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	620
Wymiary w mm (wysokość)	53
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	560
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	490
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	53
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	600
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	10
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	624
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Długość przewodu elektrycznego w m	1,4
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak

KM 7361 FL
Płyta indukcyjna
z 4 pojedynczymi strefami grzejnymi w korzystnej cenie



KM7360FL, KM7361FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7360FL, KM7361FL flush (Installation drawing)