

KFN 4795 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i DynaCool dla jeszcze wyższego komfortu.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Optymalne chłodzenie dzięki dwóm obiegom powietrza – DuplexCool
- Łagodne zamykanie drzwi dzięki funkcji SoftClose



EAN: 4002516701118 / Numer materiału: 12335890 /
Stary numer materiału: 38479537EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Kolor obudowy	Srebro
Kolor frontu	Blackboard edition
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Wnętrze XL	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Wspomaganie otwierania drzwi	Click2open
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia i mrożenia
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
Funkcja SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	5
w tym dzielone (FlexiBoard)	1
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	4
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	C
Zużycie energii roczne w kWh	162,06
Zużycie energii dobowe w kWh	0,44

KFN 4795 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i DynaCool dla jeszcze wyższego komfortu.




EAN: 4002516701118 / Numer materiału: 12335890 /
Stary numer materiału: 38479537EU1


Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	2015
Głębokość urządzenia w mm	682
Waga w kg	91,8
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	268
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	103
Całkowita pojemność użytkowa w l	371
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	20
Zdolność mrożenia w kg/24h	10,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	35
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Tacka na kostki lodu	•

KFN 4795 CD


Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i DynaCool dla jeszcze wyższego komfortu.




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*)
(installation drawings)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD
bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation
(footnote*)



KFN4898AD, KFN4898CD, KFN4795DD bb,
KFN4795CD bb, installation sketch (footnote*)
(installation drawings)



KFN4795CD bb, KS4783DD obsw/matt, KFN4898AD
grgr, KFN4799AD obsw/matt 125 Gala Edition, top view
(installation drawings)