

KFN 4797 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

PerfectFresh Pro i NoFrost to dłuższa świeżość i większa wygoda.



- Optymalne przechowywanie – dłuższa świeżość z PerfectFresh Pro
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Brak widocznej kondensacji dzięki suchej ściance tylnej
- Łagodne zamykanie drzwi dzięki funkcji SoftClose



EAN: 4002516701156 / Numer materiału: 12335930 /

Stary numer materiału: 38479730EU1

| General information | |
|--|-------------------------------|
| Identyfikator modelu | KFN 4797 CD |
| Numer materiału producenta | 12335930 |
| Numer EAN | 4002516701156 |
| Klasa marketingowa | Gold |
| Kategoria urządzeń | |
| Chłodziarko-zamrażarka | • |
| Konstrukcja | |
| Urządzenie wolnostojące | • |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Design | |
| Kolor obudowy | Srebrny |
| Kolor frontu | Stal szlachetna/CleanSteel |
| Oświetlenie komory chłodzenia | LED |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| System utrzymywania świeżości | PerfectFresh Pro |
| Wspomaganie otwierania drzwi | Uchwyt EasyOpen |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| Tryb Party | • |
| Tryb wakacyjny | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Sterowanie | |
| Koncepcja obsługi | SensorTouch |
| Ustawienie co do stopnia | Temp. chłodzenia i zamrażania |
| Możliwość wyłączenia chłodziarki | Tak |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Tak |
| SuperCool | • |
| SuperFrost | • |
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Tryb szabasowy | • |
| Urządzenie/komora chłodnicza | |
| Liczba półek | 4 |
| w tym dzielone (FlexiBoard) | 1 |
| Półka na butelki z chromowanego metalu | • |
| Liczba „szuflad świeżości” | 2 |
| Sucha ścianka tylna | Tworzywo sztuczne |
| Liczba półek na konserwy w drzwiach | 2 |
| Półka na butelki w drzwiach | 1 |
| Półka w drzwiach | 3 |

KFN 4797 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

PerfectFresh Pro i NoFrost to dłuższa świeżość i większa wygoda.



EAN: 4002516701156 / Numer materiału: 12335930 /


Stary numer materiału: 38479730EU1

| | |
|---|------------------|
| Urządzenie/komora zamrażarki | |
| Liczba szuflad na mrożonki | 3 |
| Efektywność | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | C |
| Zużycie energii roczne w kWh | 180,59 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,49 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
| Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki | • |
| Dane techniczne | |
| Szerokość urządzenia w mm | 597 |
| Wysokość urządzenia w mm | 2015 |
| Głębokość urządzenia w mm | 675 |
| Waga w kg | 81,1 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora chłodzenia w l | 258 |
| w tym komora Perfectfresh w l | 99 |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 103 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 360 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 20 |
| Zdolność mrożenia w kg/24h | 10,00 |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D) | B |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 35 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1400 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,0 |
| Wymiana źródła światła | Usługa serwisowa |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Półeczka na jajka | • |
| Tacka na kostki lodu | • |


KFN 4797 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka


PerfectFresh Pro i NoFrost to dłuższa świeżość i większa wygoda.



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795AD, KFN4795CD, KFN4795BD, installation sketch



KFN4777CD, KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4799DDE, KFN4795DD, KFN4795CD, KFN4795BD, top view



KFN4797DD, KFN4797CD, KFN4795AD, KFN4795DD, installation