

KFN 4395 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka
z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Optymalne chłodzenie dzięki dwóm obiegom powietrza – DuplexCool
- Czyszczenie półek na drzwi w zmywarce – ComfortClean



EAN: 4002516701217 / Numer materiału: 12336000 /
Stary numer materiału: 38439531EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Kolor obudowy	Srebro
Kolor frontu	Wygląd stali szlachetnej
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
Wnętrze XL	•
VarioRoom	•
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia i mrożenia
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
Funkcja SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	5
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	4
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	C
Zużycie energii roczne w kWh	162,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,44
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Akustyczny alarm temperaturowy	•
Optyczny alarm drzwi	•

KFN 4395 CD

Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka

z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



EAN: 4002516701217 / Numer materiału: 12336000 /


Stary numer materiału: 38439531EU1

Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•


Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	2015
Głębokość urządzenia w mm	675
Waga w kg	74,0
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	268
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	103
Całkowita pojemność użytkowa w l	371
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	20
Zdolność mrożenia w kg/24h	10,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	35
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Tacka na kostki lodu	•

KFN 4395 CD


Wolnostojąca chłodziarko-zamrażarka z DailyFresh, NoFrost i ComfortClean dla wysokiego komfortu.



KFN4395DD, KFN4395CD, KFN4397CD, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)