

ProCare Tex 10 W - 20 l

Środek do prania wełny, koncentrat w płynie, lekko kwaśny, 20 l

Do maszynowego prania wełny.



- Do stosowania w pralnicach Miele Professional
- Zapobiega filcowaniu wełny
- Zapobiega przebarwieniom
- Zapobiega szarzeniu

EAN: 4002516732440 / Numer materiału: 12338960 /

Stary numer materiału: 59706301V1

Przynależność produktowa	
Pralnice	•
Rezultat prania	
Usuwanie zabrudzeń	•
Dozowanie	
Wartość pH przy 20 °C	5,0
Do automatycznego dozowania	•
Ręczne dozowanie	•
Możliwość stosowania przy każdej twardości wody	•
Cechy produktu	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Zastosowanie	
Systemy samoobsługowe	•
Hotele i pensjonaty	•
Spa, wellness i sport	•
Szkoły i przedszkola	•
Zakłady rzemieślnicze	•
Domy seniora i domy opieki	•
Restauracje, bary i catering	•
Cechy produktu	
Rodzaj mediów	Środki piorące do prania wełny
Alkaliczność	Kwaśny
Forma agregatu	Koncentrat w płynie
Składniki	Substancje zapachowe, Surfactanty
Biodegradowalność	•
Wyjątkowa skuteczność w zakresie niskich temperatur	•
Duża skuteczność prania przy niskim dozowaniu	•
Gęstość (przy 20 °C) w g/cm ³	1,03
Bez mikroplastiku	•
Łatwa manipulacja	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	385
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	258
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	294
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	378,00
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	256,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	288,00
Ciężar brutto w kg	21,46
Wielkość napełnienia w ml	20000
Wskazówki dot. przechowywania	
Minimalna temperatura przechowywania w °C	0
Maksymalna temperatura przechowywania w °C	40
Przechowywać w suchym miejscu w dodatniej temperaturze	•
Po wyjęciu wymaganej ilości niezwłocznie z powrotem zamknąć opakowanie	•

ProCare Tex 10 W - 20 l

Środek do prania wełny, koncentrat w płynie, lekko kwaśny, 20 l

Do maszynowego prania wełny.



EAN: 4002516732440 / Numer materiału: 12338960 /

Stary numer materiału: 59706301V1

Minimalny okres trwałości w miesiącach 24

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	385
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	258
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	294
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	378
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	256
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	288
Ciężar brutto w kg	21,46 kg
Wielkość napełnienia w ml	20000

Deklaracje zgodności, znaki certyfikacyjne

Zgodność GHS/CLP

•