

K 31242 UiF-1

Chłodziarka do podbudowy

z praktycznie zaprojektowanym wnętrzem o kompaktowych wymiarach.



- Optymalne i bezobsługowe oświetlenie wnętrza za pomocą LED
- Mycie półek z drzwi chłodziarki w zmywarce – ComfortClean



EAN: 4002516712398 / Numer materiału: 12364370 /  
Stary numer materiału: 36312422EU1

|                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Kategoria urządzeń</b>                                            |                 |
| Chłodziarka                                                          | •               |
| <b>Konstrukcja</b>                                                   |                 |
| Urządzenie do zabudowy                                               | •               |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane                                  | •               |
| Urządzenie do zabudowy pod blatem                                    | •               |
| Zawiasy drzwi                                                        | prawa strona    |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi                           | •               |
| <b>Design</b>                                                        |                 |
| Oświetlenie komory chłodzenia                                        | LED             |
| <b>Komfort obsługi</b>                                               |                 |
| ComfortClean                                                         | •               |
| <b>Sterowanie</b>                                                    |                 |
| Koncepcja obsługi                                                    | PicTronic       |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Nie             |
| Funkcja SuperCool                                                    | •               |
| Liczba stref temperaturowych                                         | 2               |
| <b>Urządzenie/komora chłodnicza</b>                                  |                 |
| Liczba półek                                                         | 3               |
| Liczba półek na konserwy w drzwiach                                  | 1               |
| Półka na butelki w drzwiach                                          | 1               |
| <b>Efektywność i ekologia</b>                                        |                 |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G)                               | E               |
| Zużycie energii roczne w kWh                                         | 145,00          |
| Zużycie energii dobowe w kWh                                         | 0,39            |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                                                |                 |
| Funkcja blokady                                                      | •               |
| Akustyczny alarm drzwi                                               | •               |
| <b>Dane techniczne</b>                                               |                 |
| Szerokość wnęki min. w mm                                            | 600             |
| Szerokość wnęki maks. w mm                                           | 600             |
| Wysokość wnęki min. w mm                                             | 820             |
| Wysokość wnęki maks. w mm                                            | 880             |
| Głębokość wnęki w mm                                                 | 550             |
| Szerokość urządzenia w mm                                            | 597             |
| Wysokość urządzenia w mm                                             | 820             |
| Głębokość urządzenia w mm                                            | 550             |
| Waga w kg                                                            | 34,8            |
| Technika mocowania                                                   | Zawias nożycowy |
| Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg                    | 10              |
| Klasa klimatyczna                                                    | SN-ST           |
| Komora chłodzenia w l                                                | 105             |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l                                     | 15              |
| Całkowita pojemność użytkowa w l                                     | 119             |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h        | 10              |
| Zdolność mrożenia w kg/24h                                           | 3,00            |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)                               | B               |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW                             | 35              |

K 31242 UiF-1

Chłodziarka do podbudowy

z praktycznie zaprojektowanym wnętrzem o kompaktowych wymiarach.



EAN: 4002516712398 / Numer materiału: 12364370 /


Stary numer materiału: 36312422EU1

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Pobór prądu w miliamperach (mA)                   | 1200    |
| Napięcie w V                                      | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A                                | 10      |
| Ilość faz                                         | 1       |
| Częstotliwość w Hz                                | 50      |
| Długość przewodu elektrycznego w m                | 2,0     |
| Wymiana źródła światła                            | Serwis  |
| <b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b> |         |
| Półeczka na jajka                                 | •       |
| Tacka na kostki lodu                              | •       |


## K 31242 UiF-1

Chłodziarka do podbudowy


z praktycznie zaprojektowanym wnętrzem o kompaktowych wymiarach.



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui  
(installation drawings)



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1, F31202Ui, side  
view (installation draw)



K31222Ui, K31222Ui-1, K31225Ui, K31252Ui,  
K31252Ui-1, K31242UiF, K31242UiF-1 F31202Ui  
(installation drawings)