

Duoflex HX1

Odkurzacz akumulatorowy

Duża moc ssania | aut. dostosowywanie mocy | modyfikacja urządzenia | żółty



- Skuteczność zatrzymywania kurzu 99,99%* dzięki filtrowi Hygiene
- Akumulator Li-Ion: maks. 55 min czasu pracy na jednym ładowaniu**
- Wydajność tradycyjnego odkurzacza Miele***
- SpeedLock: szybka zmiana z urządzenia kompletnego na ręczne
- Lekki i kompaktowy: 3,1 kg / pojemnik na kurz o poj. 0,3 l
- Inteligentna elektroszczotka z funkcją automatycznego dostosowywania mocy

* Zgodnie z IEC 62885-4

** Obowiązuje dla poziomu mocy 1 bez podłączonej elektroszczotki.

*** Wydajność czyszczenia porównywalna z odkurzaczem podłogowym Miele Complete C3 (SGEF3) z turboszczotką STB 305-3 (zbieranie kurzu z dywanów i twardej podłóg ze szczelinami, zbieranie włókien z dywanów). Zgodnie z IEC62885-2.

EAN: 4002516714781 / Numer materiału: 12377810 /

Stary numer materiału: 41QLL032EU2

Konstrukcja	
Odkurzacze bezprzewodowe	•
Nazwa handlowa	Duoflex HX1
Typ silnika	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SQLL0
Kolor urządzenia	SunsetYellow
Czyszczenie	
Technologia Vortex	•
Komfort obsługi	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przyciski/2 poziomy
Uchwyt ścienny	Standard
Przechowywanie akcesoriów	HX-AH 20
System filtrowania	
ComfortClean	•
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,3
Dane techniczne	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	79,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1250
Waga w kg	3,1
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	55
Wydajność w m ² powierzchni	60
Czas ładowania w min.	210
Znamionowy pobór mocy w W	160
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Elektroszczotka HX-EB 20 MultiFloor	•
Ssawka pędzlowa HX-DB	•
Ssawka do tapicerki HX-UN	•
Ssawka szczelinowa HX-CN	•