

Duoflex HX1 Total Care

Duża wydajność | Grab&Go | lekki i kompaktowy | obszerny zestaw akcesoriów



- Akumulator Li-Ion: maks. 55 min czasu pracy na jednym ładowaniu*
- Wydajność tradycyjnego odkurzacza Miele**
- Skutecz. zatrzymywania kurzu 99,99%*** dzięki filtrowi Hygiene
- w zestawie szczotka Electro Compact do usuwania sierści
- w zestawie elast. szczotka uniwersalna do czyszczenia delikatnych powierzchni
- W zestawie elastyczny wąż ssący i elastyczna, długa ssawka szczelinowa
- Inteligentna elektroszczotka z funkcją automatycznego dostosowywania mocy
- Lekki i kompaktowy: 3,1 kg / pojemnik na kurz o poj. 0,3 l
- Nowoczesne wzornictwo z wysokiej jakości wrażeniami dotykowymi
- Wygodna w obsłudze funkcja Grab&Go dzięki uchwytowi ściennemu SpeedLook

* Obowiązuje dla poziomu mocy 1 bez podłączonej elektroszczotki.

** Wydajność czyszczenia porównywalna z odkuraczem podłogowym Miele Complete C3 (SGEF3) z turboszczotką STB 305-3 (zbieranie kurzu z dywanów i twardej podłóg ze szczelinami, zbieranie włókien z dywanów). Zgodnie z IEC62885-2.

*** Zgodnie z IEC 62885-4

EAN: 4002516715429 / Numer materiału: 12377850 /
Stary numer materiału: 41QLL036EU2

Konstrukcja	
Odkurzacze bezprzewodowe	•
Nazwa handlowa	Duoflex HX1
Typ silnika	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SQLL0
Konstrukcja	
Kolor	ObsidianBlack
Czyszczenie	
Technologia Vortex	•
Komfort obsługi	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przyciski/2 poziomy
Uchwyt ścienny	Speedlock
System SpeedLock	SpeedLock system
Przechowywanie akcesoriów	HX-AH 20
System filtrowania	
ComfortClean	•
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,3
Dane techniczne	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	79,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1250
Waga w kg	3,1
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	55
Wydajność w m ² powierzchni	60
Czas ładowania w min.	210
Moc znamionowa w W	160
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Szczoteczka do czyszczenia	zintegrowane
Elektroszczotka HX-EB 20 MultiFloor	•
Ssawka pędzlowa HX-DB	•
Ssawka do tapicerki HX-UN	•
Ssawka szczelinowa HX-CN	•