

## Duoflex HX1 Total Care

### Odkurzacz akumulatorowy

Duża wydajność | Grab&Go | lekki i kompaktowy | obszerny zestaw akcesoriów



- Akumulator Li-Ion: maks. 55 min czasu pracy na jednym ładowaniu\*
- Wydajność tradycyjnego odkurzacza Miele\*\*
- Wygodna w obsłudze funkcja Grab&Go dzięki uchwytowi ściennemu SpeedLock
- Lekki i kompaktowy: 3,1 kg / pojemnik na kurz o poj. 0,3 l
- Inteligentna elektroszczotka z funkcją automatycznego dostosowywania mocy
- Zestaw premium: szeroki zakres akcesoriów do wielu zastosowań
- Skuteczność zatrzymywania kurzu 99,99%\*\*\* dzięki filtrowi Hygiene
- Nowoczesne wzornictwo z wysokiej jakości wrażeniami dotykowymi

\* Obowiązuje dla poziomu mocy 1 bez podłączonej elektroszczotki.

\*\* Wydajność czyszczenia porównywalna z odkurzaczem podłogowym Miele Complete C3 (SGEF3) z turboszczotką STB 305-3 (zbieranie kurzu z dywanów i twardych podłóg ze szczelinami, zbieranie włókien z dywanów). Zgodnie z IEC62885-2.

\*\*\* Zgodnie z IEC 62885-4

EAN: 4002516715429 / Numer materiału: 12377850 /

Stary numer materiału: 41QLL036EU2

<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacz bezprzewodowy	•
Nazwa handlowa	Duoflex HX1
Typ silnika	Digital Efficiency Motor
Typ produktu	SQLL0
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
<b>Czyszczenie</b>	
Technologia Vortex	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przyciski/2 poziomy
Uchwyt ścienny	Speedlock
System SpeedLock	SpeedLock system
Przechowywanie akcesoriów	HX-AH 20
<b>System filtrowania</b>	
ComfortClean	•
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,3
<b>Dane techniczne</b>	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	79,0
Szerokość w mm	260
Wysokość w mm	1250
Waga w kg	3,1
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	55
Wydajność w m <sup>2</sup> powierzchni	60
Czas ładowania w min.	210
Znamionowy pobór mocy w W	160
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Elektroszczotka HX-EB 20 MultiFloor	•
Ssawka pędzlowa HX-DB	•
Ssawka do tapicerki HX-UN	•
Ssawka szczelinowa HX-CN	•
HX-UB Universal Brush	•
HX-CNXL Elastyczna ssawka szczelinowa XL	•
HX-FSH 20 Elastyczny wąż ssący	•
HX-EC 20 Electro Compact	•