

KS 4383 DD

Wolnostojąca chłodziarka

z Daily Fresh i DynaCool do wygodnej kombinacji Side-by-Side.



- Więcej miejsca i komfortu dzięki wnętrzu XL
- Pojemna szuflada z regulacją wilgoci – DailyFresh
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Czyszczenie półek na drzwiach w zmywarce – ComfortClean
- Bezuchwytowy design dzięki zintegrowanemu zagłębieniu uchwytu



EAN: 4002516742135 / Numer materiału: 12430970 /

Stary numer materiału: 36438341EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie wolnostojące	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Kolor obudowy	Srebro
Kolor frontu	Wygląd stali szlachetnej
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
Wnętrze XL	•
Wspomaganie otwierania drzwi	SideOpen
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Ustawienie co do stopnia	Temperatura chłodzenia
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Funkcja SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	1
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	7
Liczba „szuflad świeżości”	2
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	2
Półka w drzwiach	5
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	98,00
Zużycie energii dobowe w kWh	0,26
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	1855
Głębokość urządzenia w mm	675
Waga w kg	67,9
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	399
Całkowita pojemność użytkowa w l	399

KS 4383 DD

Wolnostojąca chłodziarka

z Daily Fresh i DynaCool do wygodnej kombinacji Side-by-Side.



EAN: 4002516742135 / Numer materiału: 12430970 /

Stary numer materiału: 36438341EU1

Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	36
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1200
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Wymiana źródła światła	Serwis

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


Półeczka na jajka

•


KS 4383 DD

Wolnostojąca chłodziarka


z Daily Fresh i DynaCool do wygodnej kombinacji Side-by-Side.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote*) (installation drawings)




KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view (footnote*)



KS4383DD N, KS4383ED N, Nordic, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (*footnote)