

H 2861-1 B 125 Edition

Piekarnik Miele

Uniwersalna konstrukcja z funkcją AirFry, podłączeniem do sieci i PerfectClean.



- Wyświetlacz tekstowy z pokrętkami sterującymi – EasyControl Plus
- Szczególnie łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne
- Do wszystkich chrupkich i kruchych potraw – AirFry

A+

EAN: 4002516769965 / Numer materiału: 12432430 / Stary numer materiału: 22286194D

Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Kolor urządzenia	Stal CleanSteel
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
PureLine	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Programy	
AirFry	•
Programy automatyczne	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	EasyControl Plus
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,5
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	1,0
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,0
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min	20
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	20
Komfort pielęgnacji	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Komora z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną	•

H 2861-1 B 125 Edition

Piekarnik Miele

Uniwersalna konstrukcja z funkcją AirFry, podłączeniem do sieci i PerfectClean.



EAN: 4002516769965 / Numer materiału: 12432430 / Stary numer materiału: 22286194D

Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot halogenowy
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	42,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,50
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Klient
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Błacha do pieczenia pokryta powłoką PerfectClean	1
Perforowana blacha Gourmet do pieczenia i AirFry z PerfectClean	1
Błacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia	1
Wysuwy FlexiClip	1
Wymowane prowadnice boczne (para)	1
Kupon na blachę do grillowania i smażenia z PerfectClean HGBB71	1


H 2861-1 B 125 Edition

Piekarnik Miele

Uniwersalna konstrukcja z funkcją AirFry, podłączeniem do sieci i PerfectClean.



installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



side view H7000 XL build-under, installation drawing