

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

z dwoma bardzo dużymi obs. grzejnymi PowerFlex XL do pr. w trybie ob. zamk.



- Najcichszy TwoInOne firmy Miele – silnik Silence
- Elastyczna instalacja – kierowany obieg powietrza (np. z DFKS-UR) lub Plug&Play
- Dużo miejsca – 4 duże strefy grzejne, w tym 2 obsz. PowerFlex XL
- Automatyczna regulacja stopni dmuchawy – Con@ctivity
- Czarny design zapewnia elegancki wygląd

EAN: 4002516755951 / Numer materiału: 12438930 / Stary numer materiału: 26767679D

Konstrukcja	
Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem	•
Programy	
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Prowadzenie zamkniętego obiegu powietrza z wyposażeniem dodatkowym	Zamknięty obieg powietrza
Zamknięty obieg powietrza bez prowadzenia (instalacja Plug&Play)	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa nablutowa	Tak
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zlicowany wyciąg kuchenny	•
Kolor kratki zasysania	Czarny
Kolor filtra tłuszczu	Czarny
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	4
Ilość obszarów grzejnych	2
Maksymalna ilość naczyń do gotowania	4
Strefy grzejne PowerFlex	
Ilość	4
Rodzaj	Strefa grzejna PowerFlex XL
Wielkość w mm	Ø 150 – 230
Maks. moc w W	2100
Maks. moc Booster w W	3000
Maks. moc TwinBooster w W	3650
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	lewa strona
Rodzaj	Obszar grzejny PowerFlex XL
Wielkość w mm	230x460
Maks. moc Booster w W	4800
Maks. moc w W	3400
Maks. moc TwinBooster w W	7300
2. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	prawa strona
Rodzaj	Obszar grzejny PowerFlex XL
Wielkość w mm	230x460
Maks. moc Booster w W	4800
Maks. moc w W	3400
Maks. moc TwinBooster w W	7300
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Cyfrowe wskazania poziomów mocy	•
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	ComfortSelect White
Kolor wyświetlacza	Biały

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

z dwoma bardzo dużymi obs. grzejnymi PowerFlex XL do pr. w trybie ob. zamk.



EAN: 4002516755951 / Numer materiału: 12438930 / Stary numer materiału: 26767679D

Stałe rozpoznawanie naczynia	•
Wskaźnik zużycia filtra z węgla aktywnego	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Funkcja Stop&Go	•
Funkcja wycierania	•
Funkcja Recall	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Minutnik	•
Automatyka wyłączenia	•
Automatyka gotowania	•
Utrzymywanie ciepła	•
Indywidualne możliwości ustawień (np. dźwięki sygnałów)	•
Efektywność i ekologia	
Silnik ECO	•
Silnik Silence	•
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Łatwe do czyszczenia wnętrze okapu – CleanCover	•
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	1
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom min. (m ³ /h) wg EN 61591	145
Wydajność przepływu powietrza – poziom maks. (m ³ /h) wg EN 61591	465
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m ³ /h) wg EN 61591	510
Moc akustyczna – poziom min. (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom maks. (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	68,0
Moc akustyczna na poziomie intensywnym (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	70,0
Ciśnienie akustyczne – poziom min. (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	34,0
Ciśnienie akustyczne – poziom maks. (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	55,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie intensywnym (dB(A) re 20 μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Funkcja blokady	•
Blokada uruchomienia	•
Zintegrowany wentylator chłodzący	•
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	•
Wskaźnik zalegania ciepła	•
Przyłącze okiennego przełącznika kontaktowego	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	800

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem

z dwoma bardzo dużymi obs. grzejnymi PowerFlex XL do pr. w trybie ob. zamk.




EAN: 4002516755951 / Numer materiału: 12438930 / Stary numer materiału: 26767679D

Wymiary w mm (wysokość)	238
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablatawej	780 mm
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablatawej	500 mm
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	238
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	780
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	20
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	804
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,50
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kabel przyłączeniowy	Tak
Filtr z węglem aktywnym do obiegu zamkniętego	•
Adapter Plug&Play	•

KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem




z dwoma bardzo dużymi obs. grzejnymi PowerFlex XL do pr. w trybie ob. zamk.



KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing




KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing



KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U – flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing


KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


z dwoma bardzo dużymi obs. grzejnymi PowerFlex XL do pr. w trybie ob. zamk.




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air – drawing


KMDA 7676 FL-U BlackPerfection

Płyta indukcyjna ze zintegrowanym wyciągiem


z dwoma bardzo dużymi obs. grzejnymi PowerFlex XL do pr. w trybie ob. zamk.




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
5 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
6 Circulating air – drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
13 Circulating air – drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant
14 Circulating air – drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation
(Installation drawing)



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play
(Installation drawing)