

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



- Najwyższa klasa ef. energetycznej A – oszczędność energii i ochrona środowiska
- Więcej opcji informacyjnych i nowoczesne łączenie urządzeń z siecią – Miele@home
- Wygoda, wydajność i ekologia – najlepsze rezultaty dzięki automat. dozowaniu
- Zapewnia perfekcyjny design kuchni i automatyczne otwieranie – Knock2open
- Intuicyjna, szybka i przejrz. obsługa dotykowa – wyświetlacz dotykowy M Touch



EAN: 4002516745297 / Numer materiału: 12440460 /  
Stary numer materiału: 217980620E1

<b>Rodzaj</b>	
Zmywarki w pełni zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 60 cm	•
<b>Design</b>	
Kolor panelu	CleanSteel/ObsidianBlack
Rodzaj panelu	W pełni zintegrowany panel
Rodzaj obsługi	Obsługa dotykowa
Wyświetlacz	M touch Vi
Kolor wyświetlacza	Biały
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	•
Knock2open	•
BrilliantLight	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Kontrola funkcji	wizualnie i akustycznie
Możliwość dołożenia naczyń	•
Wybór języka wyświetlacza	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	8,4
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,54
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	54
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,29
Czas trwania programu Eco w minutach	230
Klasa emisji hałasu	B
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)	41
FlexiTimer z funkcją EcoStart	•
EcoFeedback	•
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłącze wody ciepłej	•
Połowa załadunku	•
<b>Jakość rezultatów</b>	
Płukanie świeżą wodą	•
SensorDry	•
Aktywne suszenie kondensacyjne	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy zmywania</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



EAN: 4002516745297 / Numer materiału: 12440460 /

Stary numer materiału: 21798062OE1

ComfortWash 45 °C	•
Intensywny 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delikatny	•
Higiena	•
SolarEnergy	•
Bardzo cichy 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Bez kosza górnego 65 °C	•
Konserwacja urządzenia	•
Splukiwanie soli	•
<b>Opcje zmywania</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra czyste	•
Dodatkowe suszenie	•
<b>Aranżacja kosza</b>	
Rozmieszczanie sztućców	Szuflada 3D MultiFlex
Uchwyt na szkło FlexCare	3
Półeczka na filiżanki FlexCare	1
Aranżacja kosza	MaxiComfort
Liczba zestawów naczyń	14
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System waterproof	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
<b>Dane techniczne</b>	
Minimalna szerokość wnęki w mm	600
Maksymalna szerokość wnęki w mm	600
Minimalna wysokość wnęki w mm	805
Maksymalna wysokość wnęki w mm	870
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	598
Wysokość urządzenia w mm	805
Głębokość urządzenia w mm	550
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm	116,5
Waga netto w kg	48,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Standardowa częstotliwość elektryczna	50

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



EAN: 4002516745297 / Numer materiału: 12440460 /

Stary numer materiału: 21798062OE1

Długość węża dopływowego w cm	1,50
Długość węża odpływowego w cm	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	1,70
Min. ciężar panelu przedniego w kg	4,0
Maks. ciężar panelu przedniego w kg	11,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]	7,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.]	14,0
Wymiana źródła światła	Serwis

### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

1 x PowerDisk

•


Kupon na 6 x PowerDisk

•

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytych kuchni.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)