

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



- Automatyczne dozowanie – AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk
- Innowacyjny design i najwyższy komfort – szuflada 3D MultiFlex
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – Miele@home
- Automatyczne otwieranie drzwiczek po dwukrotnym stuknięciu – Knock2open
- Szybka obsługa poprzez przesunięcie palcem – wyświetlacz M Touch



EAN: 4002516745297 / Numer materiału: 12440460 /  
Stary numer materiału: 21798062OE1

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Rodzaj</b>  |                            |
| Zmywarki w pełni zintegrowane  | •                          |
| Zmywarka o szer. 60 cm   | •                          |
| <b>Design</b>  |                            |
| Kolor panelu   | CleanSteel/ObsidianBlack   |
| Rodzaj panelu  | W pełni zintegrowany panel |
| Rodzaj obsługi   | Przycisk wyboru programu   |
| Wyświetlacz  | M touch Vi                 |
| Kolor wyświetlacza   | Biały                      |
| MultiLingua  | •                          |
| <b>Komfort</b>   |                            |
| Połączenie sieciowe z Miele@home   | •                          |
| Automatyczne dozowanie z PowerDisk   | •                          |
| Knock2open   | •                          |
| Pomoc w zamykaniu drzwi  | AutoClose                  |
| BrilliantLight   | •                          |
| Wskazanie czasu pozostałego  | •                          |
| Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.                             | •                          |
| Kontrola funkcji   | wizualnie i akustycznie    |
| Możliwość dołożenia naczyń   | •                          |
| Wybór języka wyświetlacza  | •                          |
| <b>Efektywność i ekologia</b>  |                            |
| Klasa efektywności energetycznej (A–G)                                     | A                          |
| Zużycie wody w programie Automatic w l od                                  | 6,0                        |
| Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)   | 8,4                        |
| Zużycie prądu w programie ECO w kWh  | 0,54                       |
| Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)   | 54                         |
| Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh | 0,29                       |
| Czas trwania programu Eco w minutach                                       | 230                        |
| Klasa emisji hałasu  | B                          |
| Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)                                  | 41                         |
| EcoFeedback  | •                          |
| Technologia EcoPower   | •                          |
| Potwierdzona higieniczność   | •                          |
| Przyłącze wody ciepłej   | •                          |
| Półowa załadunku   | •                          |
| <b>Jakość rezultatów</b>   |                            |
| Plukanie świeżą wodą   | •                          |
| SensorDry  | •                          |
| Suszenie Turbothermic  | •                          |
| Aktywne suszenie kondensacyjne   | •                          |
| BrilliantGlassCare   | •                          |
| <b>Programy zmywania</b>   |                            |
| QuickPowerWash   | •                          |
| ECO  | •                          |
| Automatic  | •                          |
| Intensywny 75 °C   | •                          |
| PowerWash  | •                          |

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



EAN: 4002516745297 / Numer materiału: 12440460 /  
Stary numer materiału: 21798062OE1

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Delikatny   | •                     |
| Higiena   | •                     |
| SolarEnergy   | •                     |
| Bardzo cichy 37 dB(A)                                 | •                     |
| Pasta/Paella  | •                     |
| Bez kosza górnego 65 °C                               | •                     |
| Konserwacja urządzenia                                | •                     |
| <b>Opcje zmywania</b>                                 |                       |
| AutoDos   | •                     |
| IntenseZone   | •                     |
| Expres  | •                     |
| Extra czyste  | •                     |
| Dodatkowe suszenie                                    | •                     |
| <b>Aranżacja kosza</b>                                |                       |
| Rozmieszczanie sztućców                               | Szuflada 3D MultiFlex |
| Uchwyt na szkło FlexCare                              | 3                     |
| Póleczka na filiżanki FlexCare                        | 1                     |
| Aranżacja kosza                                       | MaxiComfort           |
| Liczba zestawów naczyń                                | 14                    |
| MultiClip   | •                     |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                                 |                       |
| System waterproof                                     | •                     |
| Wskaźnik kontrolny sit                                | •                     |
| Zabezpieczenie przed dziećmi                          | •                     |
| <b>Dane techniczne</b>                                |                       |
| Minimalna szerokość wnęki w mm                        | 600                   |
| Maksymalna szerokość wnęki w mm                       | 600                   |
| Minimalna wysokość wnęki w mm                         | 805                   |
| Maksymalna wysokość wnęki w mm                        | 870                   |
| Głębokość wnęki w mm                                  | 550                   |
| Szerokość urządzenia w mm                             | 598                   |
| Wysokość urządzenia w mm                              | 805                   |
| Głębokość urządzenia w mm                             | 550                   |
| Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm  | 116,5                 |
| Waga netto w kg                                       | 48,0                  |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW                     | 2,00                  |
| Napięcie w V  | 230                   |
| Zabezpieczenie w A                                    | 10                    |
| Liczba faz  | 1                     |
| Standardowa częstotliwość elektryczna                 | 50                    |
| Długość węża dopływowego w cm                         | 1,50                  |
| Długość węża odpływowego w cm                         | 1,50                  |
| Długość przewodu elektrycznego w m                    | 1,70                  |
| Min. ciężar panelu przedniego w kg                    | 4,0                   |
| Maks. ciężar panelu przedniego w kg                   | 11,0                  |
| [możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]  | 7,0                   |
| [możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.] | 14,0                  |
| Wymiana źródła światła                                | Serwis                |

## G 7980 SCVi AutoDos K2O

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



EAN: 4002516745297 / Numer materiału: 12440460 /

Stary numer materiału: 21798062OE1

### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english (AU),  
english (GB), english (US),  
español, français (FR),  
hrvatski, italiano, magyar,  
nederlands, norsk, polski,  
português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski,  
suomi, svenska, türkçe,  
українська, čeština,  
ελληνικά,

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

1 x PowerDisk

•

Kupon na 6 x PowerDisk

•

G 7980 SCVi AutoDos K20

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

– multitalent Miele z funkcją Knock2open do bezuchwytowych kuchni.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)