

K 7798 C R

Chłodziarka do zabudowy

ActiveDoor, PerfectFresh Active i zamrażalnik 4* dla maksymalnej wygody.



- 5 x dłużej świeże – PerfectFresh Active
- Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia – ActiveDoor
- Zintegrowany 4-gwiazdkowy zamrażalnik
- Indywidualna aranżacja oświetlenia półek – FlexiLight 2.0
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Łatwe wyjmowanie dzięki obrotowej podstawie ze szkła – FlexiTray



EAN: 4002516748069 / Numer materiału: 12444990 /
Stary numer materiału: 36779800EU1

| | |
|--|---------------------|
| Kategoria urządzeń | |
| Chłodziarka | • |
| Konstrukcja | |
| Urządzenie do zabudowy | • |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Design | |
| Oświetlenie komory chłodzenia | FlexiLight 2,0 |
| Oświetlenie wentylatora | • |
| Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości | • |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| System utrzymywania świeżości | PerfectFresh Active |
| Aktywne oświetlenie najwyższej szuflady | • |
| Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Wspomaganie otwierania drzwi | ActiveDoor |
| Sterowanie | |
| Koncepcja obsługi | FreshTouch |
| Możliwość wyłączenia chłodziarki | Nie |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Nie |
| Funkcja SuperCool | • |
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Tryb szabasowy | • |
| Tryb Party | • |
| Tryb wakacyjny | • |
| Urządzenie/komora chłodnicza | |
| Liczba półek | 4 |
| Z tego podświetlanych | 2 |
| Półka na butelki z chromowanego metalu | • |
| Liczba „szuflad świeżości” | 3 |
| Sucha ścianka tylna | CleanSteel |
| CompactCase | • |
| FlexiTray | • |
| Liczba półek na konserwy w drzwiach | 3 |
| Półka na butelki w drzwiach | 2 |
| Półka w drzwiach | 5 |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | C |
| Zużycie energii roczne w kWh | 130,67 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,35 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |

K 7798 C R

Chłodziarka do zabudowy

ActiveDoor, PerfectFresh Active i zamrażalnik 4* dla maksymalnej wygody.




EAN: 4002516748069 / Numer materiału: 12444990 /
Stary numer materiału: 36779800EU1

| Dane techniczne | |
|---|-----------------|
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 570 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 1777 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 1793 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 559 |
| Wysokość urządzenia w mm | 1770 |
| Głębokość urządzenia w mm | 546 |
| Waga w kg | 73,4 |
| Technika mocowania | Zawias nożycowy |
| Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 26 |
| Klasa klimatyczna | SN-T |
| Komora chłodzenia w l | 250 |
| w tym komora Perfectfresh w l | 98 |
| Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l | 27 |
| Komora piwniczna w l | 250 |
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 276 |
| Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h | 14 |
| Zdolność mrożenia w kg/24h | 2,00 |
| Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) | B |
| Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW | 33 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 1200 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,2 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| Półeczka na jajka | • |
| Pojemnik PerfectFresh | • |


K 7798 C R

Chłodziarka do zabudowy


ActiveDoor, PerfectFresh Active i zamrażalnik 4* dla maksymalnej wygody.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote*) (installation drawings)