

K 7798 C L

Chłodziarka do zabudowy

ActiveDoor, PerfectFresh Active i zamrażalnik 4* dla maksymalnej wygody.



- 5 x dłużej świeże – PerfectFresh Active
- Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi urządzenia – ActiveDoor
- Zintegrowany 4-gwiazdkowy zamrażalnik
- Indywidualna aranżacja oświetlenia półek – FlexiLight 2.0
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Łatwe wyjmowanie dzięki obrotowej podstawie ze szkła – FlexiTray



EAN: 4002516748076 / Numer materiału: 12445000 /
Stary numer materiału: 36779801EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	lewa strona
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	FlexiLight 2,0
Oświetlenie wentylatora	•
Oświetlenie systemu utrzymywania świeżości	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	PerfectFresh Active
Aktywne oświetlenie najwyższej szuflady	•
Precyzyjna regulacja drzwi wewnętrznych	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Wspomaganie otwierania drzwi	ActiveDoor
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Nie
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Funkcja SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	3
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	4
Z tego podświetlanych	2
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	3
Sucha ścianka tylna	CleanSteel
CompactCase	•
FlexiTray	•
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	2
Półka w drzwiach	5
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	C
Zużycie energii roczne w kWh	130,67
Zużycie energii dobowe w kWh	0,35
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•

K 7798 C L

Chłodziarka do zabudowy

ActiveDoor, PerfectFresh Active i zamrażalnik 4* dla maksymalnej wygody.



EAN: 4002516748076 / Numer materiału: 12445000 /


Stary numer materiału: 36779801EU1

Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	570
Wysokość wnęki min. w mm	1777
Wysokość wnęki maks. w mm	1793
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	559
Wysokość urządzenia w mm	1770
Głębokość urządzenia w mm	546
Waga w kg	73,2
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	26
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	250
w tym komora Perfectfresh w l	98
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	27
Komora piwniczna w l	250
Całkowita pojemność użytkowa w l	276
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	14
Zdolność mrożenia w kg/24h	2,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	33
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1200
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Pojemnik PerfectFresh	•


K 7798 C L

Chłodziarka do zabudowy


ActiveDoor, PerfectFresh Active i zamrażalnik 4* dla maksymalnej wygody.



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, built-in (installation (*footnote) (installation drawings)



FNS7794D L, FNS7794D R, K7797C L, K7797C R, K7798C L, side view (installation drawings)



K7797C L, K7797C R, K7797C R, K7798C L, K7798C R, installation (footnote*) (installation drawings)