

WEB685 WCS 125 Edition

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%, SteamCare i TwinDos dla doskonałej ochrony tkanin.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -10%*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- Miele@home – sprytne połączenie w sieć dla większych możliwości**

* O 10% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A

** Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516760139 / Numer materiału: 12448750 / Stary numer materiału: 11EB6851PL

Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Możliwość podbudowy	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 Chrome Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	GraphitGrey Pearlfinitsh
Kolor pokręta wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	ustawienie proste
Rodzaj obsługi	Pokręto wyboru
Wyświetlacz	DirectSensor biały, 7-segm.
Wydajność czyszczenia	
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	8,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System parowy SteamCare	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szufłada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	10%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	43
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	72
Czas trwania programu „ECO 40-60“ przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,60

WEB685 WCS 125 Edition

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%, SteamCare i TwinDos dla doskonałej ochrony tkanin.




EAN: 4002516760139 / Numer materiału: 12448750 / Stary numer materiału: 11EB6851PL

Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Odświeżanie (para)	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
Program skrócony	•
Wyglądanie parą	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzączyk	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•


WEB685 WCS 125 Edition

Pralka ładowana od przodu W1:


A -10%, SteamCare i TwinDos dla doskonałej ochrony tkanin.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm