

TSL683WP 125 Gala Edition Suszarka z pompą ciepła T1:

SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.



- Mniej prasowania, więcej świeżości – SteamFinish
- Przyjemnie ciche suszenie – SilenceDrum
- DryCare 40 – suszy niemal wszystko, co można prać w 40 °C
- Szybsze suszenie przy najwyższej wydajności energet. – EcoSpeed
- Miele@home – sprytne połączenie w sieć dla większych możliwości*

* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.

A+++

EAN: 4002516783299 / Numer materiału: 12448960 / Stary numer materiału: 12SL6832PL

Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Możliwość ustawienia w słupku	•
Side-by-side	•
Możliwość wsunięcia pod blat roboczy	•
Zawiasy drzwi	lewa strona, zamiennie
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Rodzaj	
Nazwa handlowa	T1 White Edition
Suszarka z pompą ciepła	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem białym
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
Efekt suszenia	
Suszenie „w punkt” – PerfectDry	•
System zapachowy FragranceDos ²	•
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Potwierdzona higieniczność	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Pielęgnacja prania	
SilenceDrum	•
Załadunek w kg	9,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wash2Dry	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	Nie
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Wyciszenie akustyczne	•
Pojemnik na kondensat	•
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+++
Roczne zużycie energii w kWh	185
Czas trwania w programie standardowym w min.	184
Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW	64
Klasa wydajności skraplania	A

TSL683WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:

SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.



EAN: 4002516783299 / Numer materiału: 12448960 / Stary numer materiału: 12SL6832PL

Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w kWh	1,55
EcoFeedback	•
Technologia EcoDry	•
Bezobsługowy wymiennik ciepła	•
Silnik ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programy suszenia	
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab Finish	•
Wełna Finish	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Poduszki normalne	•
Zimne powietrze	•
Ciepłe powietrze	•
Program Kosz	•
Prasowanie wstępne	•
Pościel	•
Para Finish	•
Funkcje dodatkowe: suszenie	
Ochrona przed zagniataniem	•
Brzęczyk	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Jakość	
Delikatne zabieraki	•
Bezpieczeństwo	
Kod PIN	•
Wskazanie „Opróżnianie zbiornika”	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	57
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,10
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Hermeticznie zamknięte	•

TSL683WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:

SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.



EAN: 4002516783299 / Numer materiału: 12448960 / Stary numer materiału: 12SL6832PL

Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Ilość czynnika chłodniczego w kg	0,14
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO ₂ e	3
Potencjał cieplarniany urządzenia w CO ₂ e	0,42
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kapsułka zapachowa	•
Voucher na drugą kapsułkę zapachową	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TSL683WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:


SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.



T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm