

DAS 4931 125 Edition
Wyciąg podszafkowy
z intuicyjną obsługą SmartControl



- Elegancki design – panel sterowania ObsidianBlack w szer. 90 cm
- Połączenie sieciowe Con@ctivity i Miele@home
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean



EAN: 4002516771531 / Numer materiału: 12459990 / Stary numer materiału: 28S4931BD

Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Wyciąg podszafkowy	•
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przezbrojenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUU 151
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Kolor	ObsidianBlack
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
SmartControl	•
Programowalne wyłączenie poziomu Booster	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+++
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	23,4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
System filtrowania	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	1
Oświetlenie	
LED	•
Ilość x W	1 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	300 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	180
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	280
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	400
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m ³ /h)	600

DAS 4931 125 Edition
Wyciąg podszafkowy
z intuicyjną obsługą SmartControl



EAN: 4002516771531 / Numer materiału: 12459990 / Stary numer materiału: 28S4931BD

Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m ³ /h)	720
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	37,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	55,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	66,0
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	70,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	41,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	52,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	56,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	165
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	265
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	380
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	585
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 2 (m ³ /h) wg EN 61591	695
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	43,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	61,0
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	73,0
Moc akustyczna – poziom Booster 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	77,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	29,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	39,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	48,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	59,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	63,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
Dane techniczne	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	896
Wysokość korpusu wyciągu w mm	36
Głębokość korpusu wyciągu w mm	273
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Waga netto w kg	14,0



DAS 4931 125 Edition
Wyciąg podszafkowy
z intuicyjną obsługą SmartControl



EAN: 4002516771531 / Numer materiału: 12459990 / Stary numer materiału: 28S4931BD

Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,16
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kłapa przeciwwrotna	•
Kupon na filtr AirClean DKF 31-S Sensitive	•
Akcesoria dodatkowe	
Filtr węglowy	Nein

DAS 4931 125 Edition
Wyciąg podszafkowy
z intuicyjną obsługą SmartControl



DAS4930, DAS4931, Installation drawings