

G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF
Zmywarka w pełni zintegrowana XXL
Idealny układ szczelin w kuchni dzięki FrontFit



- Najwyższa klasa ef. energetycznej A – oszczędność energii i ochrona środowiska
- Wygoda, wydajność i ekologia – najlepsze rezultaty dzięki automat. dozowaniu
- Więcej opcji informacyjnych i nowoczesne łączenie urządzeń z siecią – Miele@home
- Wygodny załadunek dzięki dosk. widoczności nawet w ciemności – BrilliantLight
- Zapewnia perfekcyjny design kuchni i automatyczne otwieranie – Knock2open



EAN: 4002516761518 / Numer materiału: 12466850 /
Stary numer materiału: 21778862OE1

Rodzaj	
Zmywarki w pełni zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 60 cm	•
Zmywarka XXL	•
Design	
Kolor panelu	Obsidianblack
Rodzaj panelu	W pełni zintegrowany panel
Rodzaj obsługi	Panel dotykowy
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy
Kolor wyświetlacza	Biały
MultiLingua	•
Komfort	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	•
Knock2open	•
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose
BrilliantLight	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Kontrola funkcji	wizualnie i akustycznie, Regulacja głośności akust.
Wybór języka wyświetlacza	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	8,4
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,54
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	54
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,29
Czas trwania programu Eco w minutach	230
Liczba zestawów naczyń	14
Klasa emisji hałasu	B
FlexiTimer z funkcją EcoStart	•
EcoFeedback	•
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłącze wody ciepłej	•
Połowa załadunku	•
Moc w trybie czuwania (tryb uśpienia)	0,30
Jakość rezultatów	
Płukanie świeżą wodą	•
Suszenie AutoOpen	•
SensorDry	•
Aktywne suszenie kondensacyjne	•
BrilliantGlassCare	•

G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF
Zmywarka w pełni zintegrowana XXL
Idealny układ szczelin w kuchni dzięki FrontFit



EAN: 4002516761518 / Numer materiału: 12466850 /
Stary numer materiału: 21778862OE1

Programy zmywania	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensywny 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Delikatny	•
Higiena	•
SolarEnergy	•
Bardzo cichy 37 dB(A)	•
Pasta/Paella	•
Bez kosza górnego 65 °C	•
Konserwacja urządzenia	•
Splukiwanie soli	•
Opcje zmywania	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra czyste	•
Dodatkowe suszenie	•
Aranżacja kosza	
Rozmieszczanie sztućców	Szuflada 3D MultiFlex
Uchwyt na szkło FlexCare	2
Półeczka na filiżanki FlexCare	1
Aranżacja kosza	MaxiComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass&Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•
Bezpieczeństwo	
System waterproof	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
Dane techniczne	
Minimalna szerokość wnęki w mm	600
Maksymalna szerokość wnęki w mm	600
Minimalna wysokość wnęki w mm	845
Maksymalna wysokość wnęki w mm	910
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	598
Wysokość urządzenia w mm	845
Głębokość urządzenia w mm	550
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm	120,5
Waga netto w kg	49,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Napięcie w V	230


G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF
Zmywarka w pełni zintegrowana XXL
Idealny układ szczelin w kuchni dzięki FrontFit



EAN: 4002516761518 / Numer materiału: 12466850 /
Stary numer materiału: 21778862OE1

Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Standardowa częstotliwość elektryczna	50
Długość węża dopływowego w cm	1,50
Długość węża odpływowego w cm	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	1,70
Min. ciężar panelu przedniego w kg	4,0
Maks. ciężar panelu przedniego w kg	12,0
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
1 x PowerDisk	•
Kupon na 6 x PowerDisk	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), magyar, polski, română, slovenčina, srpski, čeština

G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF
Zmywarka w pełni zintegrowana XXL
Idealny układ szczelin w kuchni dzięki FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing), front fit