

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Pralka, nagrzewana elektrycznie

w jakości profesjonalnej z czasem przebiegu 79 min, łatwe ustawianie.



- Objętość bębna 64 l, ładowność 8.0 kg
- Wys. jakości osłona ze stali nierdzewnej i bęben SoftCare Miele
- Zestaw gotowy do podłączenia, wraz z wtyczką
- Profesjonalny czas przebiegu wynoszący zaledwie 79 min przy ładunku 8.0 kg
- Oszczędność miejsca przy ustawieniu pralki i suszarki w słupku



EAN: 4002516791768 / Numer materiału: 12517890 / Stary numer materiału: 51110801PL

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Ładowane od frontu, do słupka
Linia	SmartBiz
Front	Biały lotos
Wielkość ładunku w kg	8,0
Pojemność bębna w l	64
Otwór drzwi [Ø] w mm	300
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	167
Zawiasy drzwi	prawa strona
Bezobsługowy silnik synchroniczny	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	•
<b>Zastosowanie</b>	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla gospodarstwa domowego	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	6,50
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,16
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	52,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	1,30
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	79
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	49
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1400
Współczynnik G	535
Przetestowany czas pracy	15000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	DirectSensor 7-segmentowy
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z napisami	•
<b>Dozowanie</b>	
Szuflada na detergenty	3 kom.
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	220-240V~ 50HZ
Moc grzewcza w kW	1,90-2,20
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Zabezpieczenie w A	10
Fabryczna wtyczka sieciowa	•
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilość]	1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"

## PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Pralka, nagrzewana elektrycznie

w jakości profesjonalnej z czasem przebiegu 79 min, łatwe ustawianie.



EAN: 4002516791768 / Numer materiału: 12517890 / Stary numer materiału: 51110801PL

Pompa mydlin	DN 22
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	596
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	636
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	944
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	690
Waga netto w kg	91,0
Waga brutto w kg	95
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,00
<b>Wyposażenie</b>	
Wytrzymały kołnierz ze stali szlachetnej	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Klasa wydajności wirowania (A–G)	B
Ważone zużycie energii na 100 cykli zmywania w programie „ECO 40–60” w kWh	43
Ważone zużycie wody na cykl zmywania w programie „ECO 40–60” w l	48
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu) (A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	69
Czas trwania programu „ECO 40–60” w min	219
Kwota recyklingu w %	95
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
WiFiConn@ct	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•