

KU 7016 D

Chłodziarka do podbudowy
z oświetleniem LED, zamrażalnikiem i półkami w drzwiach w komp. konstrukcji.



- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Zintegrowany 4-gwiazdkowy zamrażalnik
- Elastyczne drzwi wewnętrzne – dzielone półki w drzwiach wewnętrznych
- Czyszczenie półek na drzwi w zmywarce – ComfortClean
- Szybkie schładzanie żywności dzięki funkcji SuperCool



EAN: 4002516779100 / Numer materiału: 12519090 /
Stary numer materiału: 36701610EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
ComfortClean	•
ComfortFrost	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	EasyControl
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	2
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	115,20
Zużycie energii dobowe w kWh	0,31
Bezpieczeństwo	
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	600
Wysokość wnęki min. w mm	820
Wysokość wnęki maks. w mm	880
Głębokość wnęki w mm	560
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	818
Głębokość urządzenia w mm	550
Waga w kg	37,0
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	10
Klasa klimatyczna	N-ST
Komora chłodzenia w l	92
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	14

KU 7016 D

Chłodziarka do podbudowy

z oświetleniem LED, zamrażalnikiem i półkami w drzwiach w komp. konstrukcji.



EAN: 4002516779100 / Numer materiału: 12519090 /

Stary numer materiału: 36701610EU1

Całkowita pojemność użytkowa w l	106
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	9
Zdolność mrożenia w kg/24h	2,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	34
Pobór prądu w miliamperach (mA)	2000
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis


Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Półeczka na jajka


•

KU 7016 D


Chłodziarka do podbudowy
z oświetleniem LED, zamrażalnikiem i półkami w drzwiach w komp. konstrukcji.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)