

KU 7035 D

Chłodziarka do podbudowy

z DailyFresh, oświetleniem LED i DynaCool w kompaktowej konstrukcji.



- Pojemna szuflada z regulacją wilgotności – DailyFresh
- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Równomierny rozkład temperatury w całej komorze chłodzenia – DynaCool
- Elastyczne drzwi wewnętrzne – dzielone półki w drzwiach wewnętrznych
- Czyszczenie półek na drzwiach w zmywarce – ComfortClean
- Łagodne zamykanie drzwi dzięki SoftClose



EAN: 4002516779223 / Numer materiału: 12519130 /

Stary numer materiału: 36703510EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
SoftClose	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	1
Tryb szabasowy	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	2
w tym dzielone (FlexiBoard)	1
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	2
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	73,70
Zużycie energii dobowe w kWh	0,20
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	600
Wysokość wnęki min. w mm	820
Wysokość wnęki maks. w mm	880
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	818
Głębokość urządzenia w mm	550

KU 7035 D

Chłodziarka do podbudowy
z DailyFresh, oświetleniem LED i DynaCool w kompaktowej konstrukcji.




EAN: 4002516779223 / Numer materiału: 12519130 /
Stary numer materiału: 36703510EU1


Waga w kg	35,0
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	10
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	126
Całkowita pojemność użytkowa w l	125
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	32
Pobór prądu w miliamperach (mA)	2000
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•

KU 7035 D


Chłodziarka do podbudowy
z DailyFresh, oświetleniem LED i DynaCool w kompaktowej konstrukcji.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)