

KU 7175 D

Lodówka do zabudowy pod blatem, wysokość niszy do zabudowy 86-92 cm
dwie niezależnie regulowane strefy temperaturowe dla większej elastyczności.



- Od 0°C dla schłodzonych napojów do 14°C dla idealnego klimatu w piwnicy
- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Równomierny rozkład temperatury w całej komorze chłodzenia – DynaCool
- Czyszczenie pojemnika VeggieBox w zmywarce – ComfortClean
- Szybkie schładzanie żywności dzięki funkcji SuperCool
- Łagodne zamykanie drzwi dzięki SoftClose



EAN: 4002516779315 / Numer materiału: 12519370 /
Stary numer materiału: 36717510EU1

General information	
Identyfikator modelu	KU 7175 D
Numer materiału producenta	12519370
Numer EAN	4002516779315
Klasa marketingowa	Platinum
Kategoria urządzenia	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	Wyciągany wózek
Komfort obsługi	
Podświetlenie komory chłodzenia	LED
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Tryb wakacyjny	•
SoftClose	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	2
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	81,58
Zużycie energii dobowe w kWh	0,22
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	600
Wysokość wnęki min. w mm	860
Wysokość wnęki maks. w mm	920
Głębokość wnęki w mm	560
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	859
Głębokość urządzenia w mm	556
Waga w kg	42,2
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	10
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	119
Komora piwniczna w l	58,4
Całkowita pojemność użytkowa w l	119

KU 7175 D

Lodówka do zabudowy pod blatem, wysokość niszy do zabudowy 86-92 cm
dwie niezależnie regulowane strefy temperaturowe dla większej elastyczności.




EAN: 4002516779315 / Numer materiału: 12519370 /
Stary numer materiału: 36717510EU1


Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	32
Pobór prądu w miliamperach (mA)	2000
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	

KU 7175 D


Lodówka do zabudowy pod blatem, wysokość niszy do zabudowy 86-92 cm
dwie niezależnie regulowane strefy temperaturowe dla większej elastyczności.




KU7175D, Built-under, niche dimensions



KU7175D, Built-under, installation drawing (*footnote)



KU7175D, Built-under, side view



KU7175D, Built-under, side view