

KWTUS 7055 F

Chłodziarka na wino do podbudowy

z SommelierSet, FlexiFrame i ActiveHumidity w kompaktowej konstrukcji.



- Perfekcyjna ceremonia picia ulubionych win dzięki SommelierSet
- Przechowywanie wszystkich rozmiarów i kształtów butelek dzięki FlexiFrame
- Optymalna regulacja wilgotności powietrza dzięki ActiveHumidity
- Indywidualny opis rusztów drewnianych na NoteBoard
- Optymalna ochrona wina dzięki odpornemu na promienie UV szklu izolacyjnemu



EAN: 4002516779353 / Numer materiału: 12519500 /

Stary numer materiału: 39705510EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka na wino	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Kolor obudowy	Czarny
Kolor frontu	Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie strefy na wina	Bezstopniowo ściemniana technologia LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Filtr Active AirClean	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
Wspomaganie otwierania drzwi	FrontOpen
Całkowita liczba półek	3
Liczba rusztów	2
Materiał rusztów	Buk
Liczba rusztów FlexiFrame	1
Liczba rusztów do przechowywania poprzecznego	1
SelfClose FlexiFrame	•
SommelierSet	•
NoteBoard	Tak
Amortyzacja drgań	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Liczba stref temperaturowych	1
Min. regulowany zakres temperatury w °C	5
Maks. regulowany zakres temperatury w °C	20
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Sucha ścianka tylna	szary
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	F
Zużycie energii roczne w kWh	106,20
Zużycie energii dobowe w kWh	0,29
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm temperaturowy	•
Optyczny alarm drzwi	•

KWTUS 7055 F

Chłodziarka na wino do podbudowy

z SommelierSet, FlexiFrame i ActiveHumidity w kompaktowej konstrukcji.



EAN: 4002516779353 / Numer materiału: 12519500 /

Stary numer materiału: 39705510EU1

Optyczny alarm temperatury

•

Dane techniczne

Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	600
Wysokość wnęki min. w mm	820
Wysokość wnęki maks. w mm	880
Głębokość wnęki w mm	580
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	819
Głębokość urządzenia w mm	579
Waga w kg	44,0
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	111
Całkowita pojemność użytkowa w l	111
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości	12 butelek
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	36
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1500
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2


Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Biały pisak kredowy


•

KWTUS 7055 F


Chłodziarka na wino do podbudowy
z SommelierSet, FlexiFrame i ActiveHumidity w kompaktowej konstrukcji.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß
(installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, top view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, Built-
under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view
(*footnote) (installation drawings)