


KWTUS 7096 E

Chłodziarka na wino do podbudowy
z oddz. strefami temp., FlexiFrame i Push2Open w kompaktowej konstrukcji.



- Optymalna temperatura napoju i przechowywania dzięki oddzielnym strefom temp.
- Przechowywanie wszystkich rozmiarów i kształtów butelek dzięki FlexiFrame
- Optymalna regulacja wilgotności powietrza dzięki ActiveHumidity
- Indywidualny opis rusztów drewnianych na NoteBoard
- Optymalna ochrona wina dzięki odpornemu na promienie UV szklu izolacyjnemu



EAN: 4002516779438 / Numer materiału: 12519560 /
Stary numer materiału: 39709610EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka na wino	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Urządzenie do zabudowy pod blatem	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Do ustawienia side-by-side	•
Design	
Kolor obudowy	Czarny
Kolor frontu	Obsidianblack (szkło)
Oświetlenie strefy na wina	Bezstopniowo ściemniana technologia LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Filtr Active AirClean	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Wspomaganie otwierania drzwi	Push2open
Całkowita liczba półek	5
Liczba rusztów	4
Materiał rusztów	Buk
Liczba rusztów FlexiFrame	3
Liczba rusztów do przechowywania poprzecznego	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Tak
Amortyzacja drgań	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	FreshTouch
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Liczba stref temperaturowych	2
Min. regulowany zakres temperatury w °C	5
Maks. regulowany zakres temperatury w °C	20
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Sucha ścianka tylna	BlackSteel
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
Zużycie energii roczne w kWh	83,20
Zużycie energii dobowe w kWh	0,22
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm temperaturowy	•
Optyczny alarm drzwi	•

KWTUS 7096 E

Chłodziarka na wino do podbudowy
z oddz. strefami temp., FlexiFrame i Push2Open w kompaktowej konstrukcji.



EAN: 4002516779438 / Numer materiału: 12519560 /

Stary numer materiału: 39709610EU1

Optyczny alarm temperaturowy

•

Dane techniczne

Szerokość wnęki min. w mm	600
Szerokość wnęki maks. w mm	604
Wysokość wnęki min. w mm	820
Wysokość wnęki maks. w mm	880
Głębokość wnęki w mm	580
Szerokość urządzenia w mm	597
Wysokość urządzenia w mm	819
Głębokość urządzenia w mm	579
Waga w kg	52,0
Klasa klimatyczna	SN-ST
Komora chłodzenia w l	95
Całkowita pojemność użytkowa w l	95
Miejsce na butelki 0,75 l Bordeaux w ilości	32 butelki
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	32
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1500
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2


Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Biały pisak kredowy


•

KWTUS 7096 E


Chłodziarka na wino do podbudowy
z oddz. strefami temp., FlexiFrame i Push2Open w kompaktowej konstrukcji.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß
(installation drawings)




KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view
(installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation
drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F,
KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view
(*footnote) (installation drawings)



KWTUS7096E, interior dimensions (installation drawings)