

## WWB680 WCS 125 Edition

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%, SteamCare i TwinDos dla doskonałej ochrony tkanin.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -10%\*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- Miele@home – sprytnie połączenie w sieć dla większych możliwości\*\*

\* O 10% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A

\*\* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516790075 / Numer materiału: 12521540 / Stary numer materiału: 11WB6801PL

<b>Kampania jubileuszowa</b>	
Modele jubileuszowe 125	•
<b>Konstrukcja</b>	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
<b>Rodzaj</b>	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
<b>Wirowanie</b>	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
<b>Design</b>	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem białym
Kolor pokręćła wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokręćło wyboru
Wyświetlacz	DirectSensor żółty, 7-segm.
<b>Wydajność czyszczenia</b>	
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
<b>Pielęgnacja prania</b>	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	8,0
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System parowy SteamCare	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	10%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	43
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,60

WWB680 WCS 125 Edition

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%, SteamCare i TwinDos dla doskonałej ochrony tkanin.



EAN: 4002516790075 / Numer materiału: 12521540 / Stary numer materiału: 11WB6801PL

Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Odświeżanie (para)	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
<b>Funkcje dodatkowe: pranie</b>	
Program skrócony	•
Wygladzanie parą	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzączyk	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•

WWB680 WCS 125 Edition

Pralka ładowana od przodu W1:


A -10%, SteamCare i TwinDos dla doskonałej ochrony tkanin.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm