

WEI885 WCS 125 Gala Edition

Pralka ładowana od przodu W1:

SteamCare, TwinDos i PowerWash dla doskon. ochrony tkanin.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Oszczędzają energię dzięki najlepszej klasie efektywności energetycznej A
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut



EAN: 4002516790297 / Numer materiału: 12521570 / Stary numer materiału: 11EI8855PL

Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Możliwość podbudowy	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 Chrome Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1600
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos/pierścień chrom
Rodzaj panelu	ustawienie proste
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
Wydajność czyszczenia	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System parowy SteamCare	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	•
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	49
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania	A
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A

WEI885 WCS 125 Gala Edition
Pralka ładowana od przodu W1:

SteamCare, TwinDos i PowerWash dla doskon. ochrony tkanin.



EAN: 4002516790297 / Numer materiału: 12521570 / Stary numer materiału: 11EI8855PL

Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	68
Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej	199
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,40
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,80
EcoFeedback	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C“	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Pościel z pierza	•
Poduszki	•
Tekstylna puchowe	•
Firanki	•
Bawełna Higiena	•
Odświeżanie (para)	•
Para Finish	•
Czyszczenie urządzenia	•
Nowe tkaniny	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Wyglądanie parą	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
AllergoWash	•

WEI885 WCS 125 Gala Edition

Pralka ładowana od przodu W1:

SteamCare, TwinDos i PowerWash dla doskon. ochrony tkanin.




EAN: 4002516790297 / Numer materiału: 12521570 / Stary numer materiału: 11E18855PL

Jakość	
Przeciwwagi z szarego żeliwa	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	95
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
3 kapsułki	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEI885 WCS 125 Gala Edition

Pralka ładowana od przodu W1:


SteamCare, TwinDos i PowerWash dla doskon. ochrony tkanin.




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm