

TEL685WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:

SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.



- Mniej prasowania, więcej świeżości – SteamFinish
- Przyjemnie ciche suszenie – SilenceDrum
- DryCare 40 – suszy niemal wszystko, co można prać w 40 °C
- Szybsze suszenie przy najwyższej wydajności energet. – EcoSpeed
- Miele@home – sprytnie połączenie w sieć dla większych możliwości*

* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516791720 / Numer materiału: 12521610 / Stary numer materiału: 12EL6852PL

Kampania jubileuszowa	
125 Gala Edition	•
Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Możliwość ustawienia w słupku	•
Side-by-side	•
Możliwość wsunięcia pod blat roboczy	•
Możliwość podbudowy	•
Zawiasy drzwi	lewa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	T1 Chrome Edition
Suszarka z pompą ciepła	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos/pierścień chrom
Rodzaj panelu	ustawienie proste
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
Efekt suszenia	
Suszenie „w punkt” – PerfectDry	•
System zapachowy FragranceDos ²	•
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Potwierdzona higieniczność	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Pielęgnacja prania	
SilenceDrum	•
Załadunek w kg	9,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wash2Dry	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	Nie
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Wyciszenie akustyczne	•
Pojemnik na kondensat	•
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+++
Roczne zużycie energii w kWh	185
Czas trwania w programie standardowym w min.	184
Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW	64
Klasa wydajności skraplania	A
Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w kWh	1,55

TEL685WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:

SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.



EAN: 4002516791720 / Numer materiału: 12521610 / Stary numer materiału: 12EL6852PL

EcoFeedback	•
Technologia EcoDry	•
Bezobsługowy wymiennik ciepła	•
Silnik ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programy suszenia	
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab Finish	•
Wełna Finish	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Poduszki normalne	•
Zimne powietrze	•
Ciepłe powietrze	•
Program Kosz	•
Prasowanie wstępne	•
Pościel	•
Para Finish	•
Funkcje dodatkowe: suszenie	
Ochrona przed zagniataniem	•
Brzęczyk	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Jakość	
Delikatne zabieraki	•
Bezpieczeństwo	
Kod PIN	•
Wskazanie „Opróżnianie zbiornika”	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Waga w kg	56
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,10
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Hermeticznie zamknięte	•
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Ilość czynnika chłodniczego w kg	0,14

TEL685WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:

SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.




EAN: 4002516791720 / Numer materiału: 12521610 / Stary numer materiału: 12EL6852PL

Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO ₂ e	3
Potencjał cieplarniany urządzenia w CO ₂ e	0,42
Wymiana źródła światła	Serwis
Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kapsułka zapachowa	•
Voucher na drugą kapsułkę zapachową	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,


TEL685WP 125 Gala Edition

Suszarka z pompą ciepła T1:


SteamFinish i DryCare 40 zapewniają delikatną pielęgnację prania.




T1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, with porthole, measures in mm



T1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm