

DAH 2960 Escala

Wyciąg przyścienny

z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



- Wygoda dla głowy – z okapem szklanym o szerokości 898 mm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Idealne dopasowanie – szklany panel i korpus wyciągu w tym samym kolorze
- Dopasowanie do każdej sytuacji – obieg otwarty i obieg zamknięty



EAN: 4002516802327 / Numer materiału: 12533960 / Stary numer materiału: 28H2960BD

Konstrukcja	
Wyciąg przyścienny	•
Konstrukcja	
Kolor	ObsidianBlack
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przezbrojenia
Niezbędny do dopup. filtr z węgla aktywnego	DKF 29 filtr węglowy
Design	
Zasysanie szczelinowe	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Przełącznik wł./wył.	•
Poziomy Booster	1
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	72,3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
System filtrowania	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	2
Oświetlenie	
LED	•
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	300 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu zmiennego (silnik AC)	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	215
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	315
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	415
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m ³ /h)	675
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	41,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	65,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20µPa)	27,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20µPa) wg EN 60704-2-13	33,0

DAH 2960 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



EAN: 4002516802327 / Numer materiału: 12533960 / Stary numer materiału: 28H2960BD

Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	39,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	51,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591	280
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591	575
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591	380
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom intensywny (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	71,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	54,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	60,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	46,0
Ciśnienie akustyczne – poziom intensywny (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
Dane techniczne	
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	830–1210
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym i wersji Extern w mm	443
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	830
Szerokość korpusu wyciągu w mm	898
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym maks. w mm	1210
Wysokość korpusu wyciągu w mm	443
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min. w mm	443
Głębokość korpusu wyciągu w mm	388
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks. w mm	443
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Waga netto w kg	18,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,3
Wtyczka ochronna	•
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,20
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10

DAH 2960 Escala

Wyciąg przyścienny

z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania





EAN: 4002516802327 / Numer materiału: 12533960 / Stary numer materiału: 28H2960BD

Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Króciec wylotowy u góry i z tyłu	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kłapa przeciwwrotna	•

DAH 2960 Escala

Wyciąg przyścienny

z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



DAH2960 Installation drawings