

CM 6360 125 Edition

Wolnostojący ekspres do kawy

z WiFiConn@ct, wysokiej jakości pojemnikiem na mleko i różnymi specj. kawowymi.



- Kremowa pianka z mleka dla różnorodnych kawowych przysmaków
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516790327 / Numer materiału: 12545490 / Stary numer materiału: 29636021PL

Kampania jubileuszowa	
Modele jubileuszowe 125	•
Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	8
Zachowujący aromat młynek żarowy	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm	8,0
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Tryb zaawansowany	•
Podgrzewana półka na filiżanki	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	300
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	300
Pojemność pojemnika na wodę w l	1,8
Pojemność pojemnika na mleko w l	0,7
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	10
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•

CM 6360 125 Edition

Wolnostojący ekspres do kawy

z WiFiConn@ct, wysokiej jakości pojemnikiem na mleko i różnymi specj. kawowymi.



EAN: 4002516790327 / Numer materiału: 12545490 / Stary numer materiału: 29636021PL

Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Ciepła woda pojedyncza	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Herbata biała pojedyncza	•
Herbata japońska pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,1
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,5
Komfort pielęgnacji	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wymowany przewód mlekowy	•
Wymowany zaparacz	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
Dane techniczne	
Szerokość urządzenia w mm	251
Wysokość urządzenia w mm	359
Głębokość urządzenia w mm	427
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240

CM 6360 125 Edition

Wolnostojący ekspres do kawy

z WiFiConn@ct, wysokiej jakości pojemnikiem na mleko i różnymi specj. kawowymi.



EAN: 4002516790327 / Numer materiału: 12545490 / Stary numer materiału: 29636021PL

Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Ciśnienie pompowania w bar	15
Długość przewodu elektrycznego w m	1,4
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Rurka zasysająca mleko ze stali szlachetnej	•
Szklany pojemnik na mleko	•
Tabletki odkamieniające	•
Tabletki czyszczące	•
Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia	•

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,