

## H 7440 BPX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik  
w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Minimalny nakład pracy na czyszczenie – pirolizai PyroFit
- Cudownie pulchne i zarumienione ciasto – Pieczenie Plus
- Nigdy nie przepieczesz swoich potraw – TasteControl
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home



EAN: 4002516800866 / Numer materiału: 12548900 /  
Stary numer materiału: 22744095D

| Konstrukcja                                         |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Kolor urządzenia                                    | Perłowy beż  |
| ArtLine                                             | •            |
| Bez uchwyty                                         | •            |
| Konstrukcja                                         |              |
| Piekarnik do zabudowy                               | •            |
| Pełnia smaku                                        |              |
| TasteControl                                        | •            |
| Szybkie nagrzewanie                                 | •            |
| Rozgrzewanie                                        | •            |
| Utrzymywanie ciepła                                 | •            |
| CrispFunction                                       | •            |
| Programy                                            |              |
| Termonawiew Plus                                    | •            |
| Grzanie górne/dolne                                 | •            |
| Pieczenie Plus                                      | •            |
| Pieczenie Plus z Automatyką pieczenia               | •            |
| Pieczenie Plus z Termonawiewem Plus                 | •            |
| Pieczenie Plus z Intensywnym                        | •            |
| Pieczenie Plus z grzaniem górnym i dolnym           | •            |
| Intensywny                                          | •            |
| Automatyka pieczenia                                | •            |
| Grill z nawiewem                                    | •            |
| Grill                                               | •            |
| Grzanie dolne                                       | •            |
| Termonawiew Eco                                     | •            |
| Rozmrażanie                                         | •            |
| Programy automatyczne                               | •            |
| Lokalne programy automatyczne                       | •            |
| Komfort obsługi                                     |              |
| Połączenie sieciowe z Miele@home                    | •            |
| Wyświetlacz                                         | DirectSensor |
| SoftOpen                                            | •            |
| Touch2Open                                          | •            |
| MultiLingua                                         | •            |
| Programowalne czasowo uderzenia pary                | •            |
| Wyświetlanie godziny                                | •            |
| Synchronizacja czasu                                | •            |
| Wskazanie daty                                      | •            |
| Minutnik                                            | •            |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania           | •            |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia           | •            |
| Programowanie czasu trwania gotowania               | •            |
| Wskazania aktual. temperatury                       | •            |
| Wskazanie temperatury zadanej                       | •            |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | •            |
| Temperatury proponowane                             | •            |
| Programy własne                                     | •            |

## H 7440 BPX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik  
w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.



EAN: 4002516800866 / Numer materiału: 12548900 /

Stary numer materiału: 22744095D

Indywidualne ustawienia

•

### Efektywność i ekologia

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)                                         | A++ |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia w W                                                  | 0,5 |
| Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego                                       | •   |
| Pobór mocy w trybie czuwania w W                                                    | 1,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania w min                           | 20  |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia w min                         | 20  |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)                          | 2,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20  |

### Komfort pielęgnacji

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Samoczyszczenie pirolityczne | • |
| Rozkładana grzałka grilla    | • |
| Drzwiczki CleanGlass         | • |

### Techn. parowa/zasilanie w wodę

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Pojemność wytwornicy pary w kW       | 1,10 |
| Pojemność zbiornika świeżej wody w l | 0,3  |
| Rurka zasysająca do pobierania wody  | •    |

### Bezpieczeństwo

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | • |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa         | • |
| Blokada uruchomienia                          | • |
| Blokada drzwiczek w trybie pirolizy           | • |
| Blokada przycisków                            | • |

### Dane techniczne

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Pojemność komory w l               | 49         |
| Liczba poziomów                    | 3          |
| Liczba poziomów komory gotowania 1 | 3          |
| Liczba poziomów komory gotowania 2 | 3          |
| Oznaczenie poziomów pieczenia      | •          |
| Oświetlenie komory urządzenia      | 1 spot LED |
| Temperatury w °C                   | 30–300     |
| Temperatury min. w °C              | 30         |
| Temperatury maks. w °C             | 300        |
| Szerokość wnęki min. w mm          | 560        |
| Szerokość wnęki maks. w mm         | 568        |
| Wysokość wnęki min. w mm           | 450        |
| Wysokość wnęki maks. w mm          | 452        |
| Głębokość wnęki w mm               | 550        |
| Szerokość urządzenia w mm          | 595        |
| Wysokość urządzenia w mm           | 456        |
| Głębokość urządzenia w mm          | 568        |
| Waga w kg                          | 38,0       |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW  | 3,20       |
| Napięcie w V                       | 220-240    |

## H 7440 BPX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik  
w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.



EAN: 4002516800866 / Numer materiału: 12548900 /  
Stary numer materiału: 22744095D

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Długość przewodu elektrycznego w m                      | 1,50   |
| Częstotliwość w Hz                                      | 50     |
| Zabezpieczenie w A                                      | 16     |
| Liczba faz                                              | 1      |
| Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową                 | •      |
| Wymiana źródła światła                                  | Serwis |
| <b>Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>        |        |
| Blacha do pieczenia z PerfectClean HBB 71               | 1      |
| Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71 | 1      |
| Ruszt do pieczenia PyroFit                              | 1      |
| Wysuwy FlexiClip PyroFit (para)                         | 1      |
| Wymowane prowadnice boczne z PyroFit (para)             | 1      |
| Tabletki odkamieniające                                 | 2      |


### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands, norsk,  
polski, português, русский,  
română, slovenčina,  
slovenščina, srpski, suomi,  
svenska, türkçe, українська,  
čeština, ελληνικά,  
???, ?????, ??, ?  
??, ?????, ????

## H 7440 BPX


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik  
w uniwersalnym wzornictwie z oświetleniem LED i pirolizą.




side view H7000 M, installation drawings




built-in H7000 M, installation drawing



built-in H7000 M build-under, installation drawing



Installation H7000 M, installation drawing



side view H7000 M build-under, installation drawings