

H 7440 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



- Duży wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor
- Łatwe czyszczenie – komora z powłoką PerfectClean i strukturą Inu
- Bardziej równomierne i szybsze rezultaty – Quick & Gentle
- Urządzenie do łączenia w sieć WLAN – Miele@home
- Jedno dotknięcie, aby osiągnąć cel – przycisk Quick-MW i Popcorn

EAN: 4002516800859 / Numer materiału: 12548910 /
Stary numer materiału: 22744096D

| Konstrukcja | |
|---|--|
| Kolor | Perłowy beż |
| ArtLine | • |
| Bez uchwyty | • |
| Pełnia smaku | |
| Quick & Gentle | • |
| Szybkie nagrzewanie | • |
| Rozgrzewanie | • |
| Utrzymywanie ciepła | • |
| Programy | |
| Termonawiew Plus | • |
| Mikrofale | • |
| Mikrofale + Termonawiew Plus | • |
| Mikrofale + Grill | • |
| Mikrofale + Grill z nawiewem | • |
| Mikrofale + Automatyka pieczenia | • |
| Automatyka pieczenia | • |
| Grill z nawiewem | • |
| Grill | • |
| Termonawiew Eco | • |
| Rozmrażanie | • |
| Programy automatyczne | • |
| Lokalne programy automatyczne | • |
| Zastosowania specjalne | • |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| Wyświetlacz | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| Touch2Open | • |
| 3 w 1 | Piekarnik, Mikrofale, Piekarnik + kuchnia mikrofalowa |
| MultiLingua | • |
| Wyświetlanie godziny | • |
| Synchronizacja czasu | • |
| Wskazanie daty | • |
| Minutnik | • |
| Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania | • |
| Programowanie czasu zakończenia pieczenia | • |
| Programowanie czasu trwania gotowania | • |
| Wskazania aktual. temperatury | • |
| Wskazanie temperatury zadanej | • |
| Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej | • |
| Temperatury proponowane | • |
| Propozycja mocy mikrofal | • |
| Quick-mikrofale | • |
| Programy własne | • |
| Indywidualne ustawienia | • |

H 7440 BMX

Bezuchwytywy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516800859 / Numer materiału: 12548910 /
Stary numer materiału: 22744096D

| Efektywność i ekologia | |
|---|------------|
| Automatyczne wykorzystanie ciepła resztkowego | • |
| Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) | 0,5 |
| Pobór mocy w trybie czuwania (W) | 1,0 |
| Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) | 2,0 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min) | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci w min | 20 |
| Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min) | 20 |
| Komfort pielęgnacji | |
| Wnętrze ze stali szlachetnej z PerfectClean/ze strukturą lnianego płótna | • |
| Rozkładana grzałka grilla | • |
| Drzwiczki CleanGlass | • |
| Bezpieczeństwo | |
| System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem | • |
| Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa | • |
| Blokada uruchomienia | • |
| Blokada przycisków | • |
| Dane techniczne | |
| Pojemność komory w l | 43 |
| Liczba poziomów | 3 |
| Liczba poziomów komory gotowania 1 | 3 |
| Liczba poziomów komory gotowania 2 | 3 |
| Oświetlenie komory urządzenia | 1 spot LED |
| Temperatury w °C | 30–250 |
| Temperatury min. w °C | 30 |
| Temperatury maks. w °C | 250 |
| Elektronicznie sterowana moc kuchni mikrofalowej | • |
| Poziomy mocy mikrofal w W | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 560 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 568 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 450 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 452 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 595 |
| Wysokość urządzenia w mm | 456 |
| Głębokość urządzenia w mm | 562 |
| Waga w kg | 36,0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,70 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Częstotliwość w Hz | 50 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Liczba faz | 1 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 2,00 |
| Wymiana źródła światła | Serwis |

H 7440 BMX

Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.



EAN: 4002516800859 / Numer materiału: 12548910 /
Stary numer materiału: 22744096D

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

| | |
|---|---|
| Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean | 1 |
| Taca szklana | 1 |


Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

H 7440 BMX


Bezuchwytowy kompaktowy piekarnik z kuchnią mikrofalową w uniwersalnym wzornictwie z programami automatycznymi i trybami Combi.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings