

## Guard L1

### Odkurzacz workowy

moc | konstrukcja premium | wygodne sprzątanie za pomocą ssawki 2 w 1



- ComfortFit: opracowany z myślą o najwyższych standardach higieny
- Trwały: testowany na 20 lat\* użytkowania
- Optymalna moc do każdego zadania czyszczenia: 4 tryby do wyboru
- Indywidualnie regulowana wysokość i ergonomiczny uchwyt comfort
- Wzornictwo premium ze stylowymi aplikacjami
- Dodatkowy zasięg, mniej zmian gniazd: promień działania 12 m
- Ssawka do tapicerki i szczelin 2w1 do wygodnego sprzątania bez przełączania
- Filtr AirClean: wydajna filtracja dla czystego powietrza w pomieszczeniu

\* W fazie rozwojowej reklamowanej serii odkurzaczy Guard firma Miele przetestowała modele i kluczowe komponenty przez 750 godzin użytkowania (= 37,5 godziny rocznie) na różnych poziomach wydajności. Więcej informacji: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

EAN: 4002516794813 / Numer materiału: 12559710 /

Stary numer materiału: 41UDF020SEE

<b>Konstrukcja</b>	
Kolor urządzenia	NordicBlue
<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacz podłogowy z workiem	•
Nazwa handlowa	Guard L1
Typ silnika	PowerLine
Typ produktu	SUDFO
<b>Komfort obsługi</b>	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przyciski nożne +/-
Wyświetlacz wskazań poziomu mocy	•
Rura ssąca	Rura ssąca X(HES)
System parkowania na wypadek przerwy w odkurzaniu	•
System parkowania do odstawiania	dwustronne
Zwijanie kabla Comfort	•
Uchwyt Comfort 2.0	•
<b>Mobilność</b>	
Rolki na stalowych osiach delikatne dla podłóg	•
3-kołowy system jezdny	•
Zasięg w m	12
Długość przewodu w m	8,5
<b>System filtrowania</b>	
Typ worka do odkurzacza	HyClean Pure TU
Objętość worka w l	3,5
Wskaźnik wymiany worka	•
Filtr wylotowy	Filtr AirClean
Filtr ochronny silnika	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System mocowania ssawki podłogowej i uchwytu	•
Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz	•
Listwa ochronna	•
<b>Dane techniczne</b>	
Moc w W	890
Głośność w dB	74,0
Szerokość w mm	500
Wysokość w mm	239
Waga w kg	6,6
<b>Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Trzyzęściowe wyposażenie	zintegrowane
Ssawka do tapicerki	•
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Ssawka podłogowa SBD 365-3	•
Kupon na worki do odkurzaczy	•