

Guard L1 Parquet

z jedynym w swoim rodzaju wyposażeniem premium dla najwyższych wymagań.

Bardzo mocny | DynamicDrive | delikatne sprzątanie twardych podłóg



- Ssawka do tapicerki i szczelin 2w1 do wygodnego sprzątania bez przełączania
- Filtr AirClean Plus: zdolność zatrzymywania kurzu większa niż 99,99%*
- Trwały: testowany na 20 lat** użytkowania
- ComfortFit: opracowany z myślą o najwyższych standardach higieny
- Łatwe sprzątanie: ssawka do tapicerki i szczelin 2w1
- Optymalna moc do każdego zadania czyszczenia: 4 tryby do wyboru
- Indywidualnie wybierana wysokość i ergonomiczny uchwyt Comfort
- Ciche i delikatne: rolki jezdne Dynamic Drive
- Szczotka Parquet Twister do delikatnego czyszczenia twardych podłóg
- Wzornictwo premium ze stylowymi aplikacjami

* zgodnie z IEC 62885-2:2021

** W fazie rozwojowej reklamowanej serii odkurzaczy Guard firma Miele przetestowała modele i kluczowe komponenty przez 750 godzin użytkowania (= 37,5 godziny rocznie) na różnych poziomach wydajności. Więcej informacji: miele.com/20years

EAN: 4002516795087 / Numer materiału: 12559850 /

Stary numer materiału: 41USF040SEE

Konstrukcja	
Odkurzacz podłogowy z workiem	•
Nazwa handlowa	Guard L1
Typ silnika	PowerLine
Typ produktu	SUSFO
Konstrukcja	
Kolor	BrilantWhite
Komfort obsługi	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przyciski nożne +/-
Wyświetlacz wskazań poziomu mocy	•
Rura ssąca	Rura ssąca X(HES)
System parkowania na wypadek przerwy w odkurzaniu	•
System parkowania do odstawiania	dwustronne
Zwijanie kabla Comfort	•
Uchwyt Comfort 2.0	•
Mobilność	
Rolki na stalowych osiach delikatne dla podłóg	•
Dynamic Drive	•
Zasięg w m	12
Długość przewodu w m	8,5
System filtrowania	
Typ worka do odkurzacza	HyClean Pure TU
Objętość worka w l	3,5
Wskaźnik wymiany worka	•
Filtr wylotowy	Filtr AirClean Plus
Filtr ochronny silnika	•
Bezpieczeństwo	
System mocowania ssawki podłogowej i uchwytu	•
Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz	•
Listwa ochronna	•
Dane techniczne	
Moc w W	890
Głośność w dB	74,0
Szerokość w mm	506
Wysokość w mm	239
Waga w kg	6,5
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Trzyczęściowe wyposażenie	zintegrowane
Ssawka do tapicerki	•
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Szczotka podłogowa	SBB 300-3 Parkett Twister
Ssawka podłogowa	•
Kupon na worki do odkurzaczy	•