

## Guard M1 Parquet Flex

### Odkurzacz workowy

Duża moc ssania | stylowy wygląd | delikatny do podłóg twardej



- ComfortFit: opracowany z myślą o najwyższych standardach higieny
- Parquet Twister XL (41 cm): idealna do dużych powierzchni twardej podłóg
- Trwały: testowany na 20 lat\* użytkowania
- Rura teleskopowa EasySlide z regulacją wysokości
- Szczotka Parquet Twister do delikatnego czyszczenia twardej podłóg
- Idealna do trudno dostępnych miejsc: elastyczna ssawka szczelinowa
- Filtr AirClean Plus: zdolność zatrzymywania kurzu większa niż 99,99%\*\*
- Przycisk Mode: wystarczy dostosować moc ssania do swoich potrzeb
- Praktyczny zasobnik z trzyczęściowym zestawem akcesoriów dla większej wygody
- Stylowy design i podświetlane ikony LED
- Dodatkowy zasięg, mniej zmian gniazd: promień działania 11 m

\* W fazie rozwojowej reklamowanej serii odkurzaczy Guard firma Miele przetestowała modele i kluczowe komponenty przez 750 godzin użytkowania (= 37,5 godziny rocznie) na różnych poziomach wydajności. Więcej informacji: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* zgodnie z IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516796145 / Numer materiału: 12562320 /

Stary numer materiału: 41VTF035SEE

<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacz podłogowy z workiem	•
Nazwa handlowa	Guard M1
Typ silnika	PowerLine
Typ produktu	SVTFO
<b>Konstrukcja</b>	
Kolor	BrilantWhite
<b>Komfort obsługi</b>	
Elektroniczna regulacja siły ssania	Przycisk MODE
Ergonomiczny uchwyt do przenoszenia	•
Ergonomiczny uchwyt	•
Rura ssąca	Rura teleskopowa średniego rozmiaru, HES
System parkowania na wypadek przerw w odkurzaniu	•
System parkowania do odstawiania	dwustronne
Zwijanie kabla Comfort	•
<b>Mobilność</b>	
Rolki na stalowych osiach delikatne dla podłóg	•
3-kołowy system jezdny	•
Zasięg w m	11
Długość przewodu w m	7,5
<b>System filtrowania</b>	
Typ worka do odkurzacza	HyClean Pure CO
Objętość worka w l	4,5
Wskaźnik wymiany worka	•
Filtr wylotowy	Filtr AirClean Plus
Filtr ochronny silnika	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System mocowania ssawki podłogowej i uchwytu	•
Automatyczne pozycjonowanie worka na kurz	•
Listwa ochronna	•
<b>Dane techniczne</b>	
Moc w W	890
Głośność w dB	77,0
Szerokość w mm	496
Wysokość w mm	227
Waga w kg	7,3
<b>Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Trzyczęściowe wyposażenie	zintegrowane
Ssawka do tapicerki	•
Ssawka szczelinowa	•
Wyjątkowo długa, elastyczna ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Szczotka podłogowa	SBB 300-3 Parkett Twister
Ssawka podłogowa	•