

CM 5510 125 Edition

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two dla pełnej przyjemności picia kawy.



- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla różnorodnych kawowych przysmaków
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Szybko i komfortowo – dla dużych ilości – funkcja dzbanka

EAN: 4002516797739 / Numer materiału: 12569730 / Stary numer materiału: 29551021PL

<b>Kampania jubileuszowa</b>	
Modele jubileuszowe 125	•
<b>Konstrukcja</b>	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
<b>Pełnia smaku</b>	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
Programowalne profile użytkowników	2
Zachowujący aromat młynek żarnowy	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Wyświetlacz	DirectSensor
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość min. w cm	8,0
Bezstopniowe przestawianie wylotu napoju na wysokość maks. w cm	13,5
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	200
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	200
Pojemność pojemnika na wodę w l	1,3
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	7
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
<b>Rodzaje napojów</b>	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•

CM 5510 125 Edition

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two dla pełnej przyjemności picia kawy.



EAN: 4002516797739 / Numer materiału: 12569730 / Stary numer materiału: 29551021PL

Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wymowany przewód mlekowy	•
Wymowany zaparzaczk	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Blokada uruchomienia	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość urządzenia w mm	241
Wysokość urządzenia w mm	360
Głębokość urządzenia w mm	460
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,2
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Tabletki odkamieniające	•
Tabletki czyszczące	•
Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia	•
<b>Dostępne języki wyświetlacza</b>	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguese, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,