

## G 5410 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
- Cud przestrzeni – szuflada 3D MultiFlex z większą ilością miejsca na sztućce
- Zmywarki na świeżą wodę – od 6.0 l zużycia wody w programie Automatic
- Oszczędność do 50% energii elektrycznej dzięki przyłączu ciepłej wody Miele
- Elastyczny układ kosza do codziennego użytku – kosze Comfort



EAN: 4002516836100 / Numer materiału: 12659040 /  
Stary numer materiału: 215410570E1

<b>Rodzaj</b>	
Zmywarki zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 60 cm	•
<b>Design</b>	
Kolor panelu	Stal szlachetna CleanSteel
Rodzaj panelu	Prosty panel
Rodzaj obsługi	Przycisk wyboru programu
Wyświetlacz	3-wiersz. wyświetlacz 7-segmentowy
Kolor wyświetlacza	Biały
<b>Komfort</b>	
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Kontrola funkcji	Wyświetlacz
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	B
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	8,4
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,64
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	64
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,40
Czas trwania programu Eco w minutach	199
Klasa emisji hałasu	B
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)	44
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłącze wody ciepłej	•
Półowa załadunku	•
<b>Jakość rezultatów</b>	
Płukanie świeżą wodą	•
SensorDry	•
Aktywne suszenie kondensacyjne	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy zmywania</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensywny 75 °C	•
Delikatny	•
<b>Opcje zmywania</b>	
Expres	•
Extra czyste	•
Dodatkowe suszenie	•
<b>Aranżacja kosza</b>	
Rozmieszczanie sztućców	Szuflada 3D MultiFlex
Półeczka na filiżanki FlexCare	1

## G 5410 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



EAN: 4002516836100 / Numer materiału: 12659040 /

Stary numer materiału: 215410570E1

Aranżacja kosza	Comfort
Liczba zestawów naczyń	14
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System waterproof	•
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
<b>Dane techniczne</b>	
Minimalna szerokość wnęki w mm	600
Maksymalna szerokość wnęki w mm	600
Minimalna wysokość wnęki w mm	805
Maksymalna wysokość wnęki w mm	870
Głębokość wnęki w mm	570
Szerokość urządzenia w mm	598
Wysokość urządzenia w mm	805
Głębokość urządzenia w mm	570
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm	116,5
Waga netto w kg	44,7
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,00
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Standardowa częstotliwość elektryczna	50
Długość węża dopływowego w cm	1,50
Długość węża odpływowego w cm	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	1,70
Min. ciężar panelu przedniego w kg	3,0
Maks. ciężar panelu przedniego w kg	10,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]	9,0
[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.]	19,0
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.)	•
Kupon na 1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.) lub 3 opakowania (po 60 szt.) w specjalnej cenie	•

G 5410 SCi Active Plus

Zmywarka z widocznym panelem

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)