

G 5455 SCVi XXL Active Plus

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
- Cud przestrzeni – szuflada 3D MultiFlex z większą ilością miejsca na sztućce
- Zmywarki na świeżą wodę – od 6.0 l zużycia wody w programie Automatic
- Oszczędność do 50% energii elektrycznej dzięki przyłączu ciepłej wody Miele
- Elastyczny układ kosza do codziennego użytku – kosze Comfort



EAN: 4002516837534 / Numer materiału: 12659070 /
Stary numer materiału: 21545562OE1

| | |
|--|------------------------------------|
| Rodzaj | |
| Zmywarki w pełni zintegrowane | • |
| Zmywarka o szer. 60 cm | • |
| Zmywarka XXL | • |
| Design | |
| Kolor panelu | Stal szlachetna |
| Rodzaj panelu | W pełni zintegrowany panel |
| Rodzaj obsługi | Przycisk wyboru programu |
| Wyświetlacz | 3-wiersz. wyświetlacz 7-segmentowy |
| Kolor wyświetlacza | Biały |
| Komfort | |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz. | • |
| Kontrola funkcji | Wyświetlacz, akustycznie |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A–G) | B |
| Zużycie wody w programie Automatic w l od | 6,0 |
| Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl) | 8,4 |
| Zużycie prądu w programie ECO w kWh | 0,64 |
| Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli) | 64 |
| Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh | 0,40 |
| Czas trwania programu Eco w minutach | 199 |
| Klasa emisji hałasu | B |
| Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A) | 44 |
| Technologia EcoPower | • |
| Potwierdzona higieniczność | • |
| Przyłącze wody ciepłej | • |
| Połowa załadunku | • |
| Jakość rezultatów | |
| Płukanie świeżą wodą | • |
| SensorDry | • |
| Suszenie Turbothermic | • |
| Aktywne suszenie kondensacyjne | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programy zmywania | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensywny 75 °C | • |
| Delikatny | • |
| Opcje zmywania | |
| Expres | • |
| Extra czyste | • |
| Dodatkowe suszenie | • |

G 5455 SCVi XXL Active Plus

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



EAN: 4002516837534 / Numer materiału: 12659070 /

Stary numer materiału: 21545562OE1

| | |
|---|-----------------------|
| Aranżacja kosza | |
| Rozmieszczanie sztućców | Szuflada 3D MultiFlex |
| Póteczka na filiżanki FlexCare | 1 |
| Aranżacja kosza | Comfort |
| Liczba zestawów naczyń | 14 |
| Bezpieczeństwo | |
| System waterproof | • |
| Dane techniczne | |
| Minimalna szerokość wnęki w mm | 600 |
| Maksymalna szerokość wnęki w mm | 600 |
| Minimalna wysokość wnęki w mm | 845 |
| Maksymalna wysokość wnęki w mm | 910 |
| Głębokość wnęki w mm | 550 |
| Szerokość urządzenia w mm | 598 |
| Wysokość urządzenia w mm | 845 |
| Głębokość urządzenia w mm | 550 |
| Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm | 120,5 |
| Waga netto w kg | 45,0 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,00 |
| Napięcie w V | 230 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Liczba faz | 1 |
| Standardowa częstotliwość elektryczna | 50 |
| Długość węża dopływowego w cm | 1,50 |
| Długość węża odpływowego w cm | 1,50 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 1,70 |
| Min. ciężar panelu przedniego w kg | 4,0 |
| Maks. ciężar panelu przedniego w kg | 11,0 |
| [możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.] | 7,0 |
| [możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.] | 14,0 |
| Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem | |
| 1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.) | • |
| Kupon na 1 x opakowanie UltraTabs (20 szt.) lub 3 opakowania (po 60 szt.) w specjalnej cenie | • |

G 5455 SCVi XXL Active Plus

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń

Dla optymalnych rezultatów suszenia dzięki suszeniu AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)