

KFN 7833 D

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z DailyFresh i NoFrost o wysokości 194 cm, co zapewnia dużo miejsca.



- O 17% większa pojemność w części chłodzącej – Built-In XL
- Pojemna szuflada z regulacją wilgoci – DailyFresh
- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool



EAN: 4002516840602 / Numer materiału: 12665220 /
Stary numer materiału: 38783300EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
ComfortClean	•
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Tak
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Tak
Funkcja SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	5
w tym dzielone (FlexiBoard)	1
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	1
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	3
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	180,31
Zużycie energii dobowe w kWh	0,49
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm temperaturowy	•
Wskazanie awarii zasilania w części zamrażarki	•

KFN 7833 D

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
z DailyFresh i NoFrost o wysokości 194 cm, co zapewnia dużo miejsca.




EAN: 4002516840602 / Numer materiału: 12665220 /
Stary numer materiału: 38783300EU1


Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	570
Wysokość wnęki min. w mm	1940
Wysokość wnęki maks. w mm	1950
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	541
Wysokość urządzenia w mm	1938
Głębokość urządzenia w mm	545
Waga w kg	61,6
Technika mocowania	Zawiasy ślizgowe
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	18
Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg	12
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	215
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	70
Całkowita pojemność użytkowa w l	284
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	9
Zdolność mrożenia w kg/24h	6,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	33
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1400
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Tacka na kostki lodu	•

KFN 7833 D


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy z DailyFresh i NoFrost o wysokości 194 cm, co zapewnia dużo miejsca.



KFN7833D, built-in (footnote*) (drawings)



KFN7833D, installation (footnote*) (drawings)



KFN7833D, side view (drawings)