


TQ 1000 WP Nova Edition
Suszarka z pompą ciepła T2
9 kg i M Touch Pro i QuickPowerDry i SteamCare i WoolDry



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Z QuickPowerDry wysuszysz swoje pranie tylko w 49 minut*
- Dzięki WoolDry tekstylia wełniane są delikatnie suszone w urządzeniu
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Duży kolorowy wyświetlacz M Touch Pro czyni obsługę wyjątkowo wygodną

* Czas pracy może się różnić w zależności od załadunku. Czas mierzony dla 4 kg delikatnych tekstyliów o wilgotności resztkowej 30%.



EAN: 4002516863762 / Numer materiału: 12708640 /
Stary numer materiału: 12Q10001EU1

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

Konstrukcja

Możliwość ustawienia w słupku

•

Side-by-side

•

Możliwość wsunięcia pod blat roboczy

•

Zawiasy drzwi

lewa strona

Rodzaj

Suszarka z pompą ciepła

•

Design

Kolor urządzenia

Biały lotos

Design drzwiczek i paneli

BlackEffect

Rodzaj panelu

ustawienie ukośne

Rodzaj obsługi

Obsługa dotykowa Touch

Wyświetlacz

M Touch Pro

Oświetlenie ambiente

•

MotionReact

•

Efekt suszenia

Suszenie „w punkt” – PerfectDry

•

System zapachowy FragranceDos²

•

System parowy SteamCare

•

PowerDry

•

Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna

•

HygieneDry

•

Pielęgnacja prania

SilenceDrum

•

Załadunek w kg

9,0

Komfort obsługi

Połączenie sieciowe z Miele@home

•

Wash2Dry

•

Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.

•

Wskazanie czasu pozostałego

•

Wyświetlanie godziny

•

Wskazania przebiegu programu

Tak


Teksty informacyjne

•

Oświetlenie bębna

LED


TQ 1000 WP Nova Edition
Suszarka z pompą ciepła T2
9 kg i M Touch Pro i QuickPowerDry i SteamCare i WoolDry



EAN: 4002516863762 / Numer materiału: 12708640 /
Stary numer materiału: 12Q10001EU1

MultiLingua	•
Wyciszenie akustyczne	•
Pojemnik na kondensat	•
Zintegrowane odprowadzanie wody kondensacyjnej	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+++
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (24) klasy efektywności energetycznej A+++	10%
Roczne zużycie energii w kWh	170
Czas trwania w programie standardowym w min.	231
Poziom hałasu w programie Bawełna przy pełnym ładunku w db(A) re1pW	62
Klasa wydajności skraplania	A
Zużycie prądu w programie standardowym Bawełna Do szafy przy pełnym ładunku w kWh	1,44
EcoFeedback	•
Technologia EcoDry	•
Bezobsługowy wymiennik ciepła	•
Silnik ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programy suszenia	
Automatic	•
Bawełna	•
ECO	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Jedwab Finish	•
Wełna Finish	•
Wełna	•
Expres	•
Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Zimne powietrze	•
Ciepłe powietrze	•
Program Kosz	•
Wygładzanie	•
Pościel	•
Koszule/bluzki	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
Tekstylia puchowe/kołdry	•
Funkcje dodatkowe: suszenie	
Ochrona przed zagniataniem	•
Tryb łagodny plus	•
Brzęczyk	•


TQ 1000 WP Nova Edition
Suszarka z pompą ciepła T2
9 kg i M Touch Pro i QuickPowerDry i SteamCare i WoolDry




EAN: 4002516863762 / Numer materiału: 12708640 /
Stary numer materiału: 12Q10001EU1

DryCare 40	•
Ulubione	•
Dodawanie programów	•
Oszczędzanie energii	•
Prasowanie wstępne	•
Jakość	
Delikatne zabieraki	•
Bezpieczeństwo	
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Wskazanie „Opróżnianie zbiornika”	•
Wskazanie „Czyszczenie filtra”	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1110
Waga w kg	55
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Hermetycznie zamknięte	•
Rodzaj czynnika chłodniczego	R290
Ilość czynnika chłodniczego w kg	0,14
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w CO ₂ e	3
Potencjał cieplarniany urządzenia w CO ₂ e	0,44
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kapsułka zapachowa	•
Voucher na drugą kapsułkę zapachową	•


TQ 1000 WP Nova Edition
Suszarka z pompą ciepła T2
9 kg i M Touch Pro i QuickPowerDry i SteamCare i WoolDry




T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 drawing, facia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm