


WQ 1200 WPS Nova Edition
Pralka ładowana od przodu W2
A -20%* i 9 kg i 1400 obr./min i InfinityCare i M Touch Pro i SmartMatic



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Pranie łagodne jak nigdy wcześniej z bębnem SofCare InfinityCare
- Zaoszczędź do 40%* detergentu z TwinDos®# dzięki automatycznemu dozowaniu*
- Nasz program automatyczny SmartMatic® dopasowuje zużycie automatycznie
- Duży kolorowy wyświetlacz M Touch Pro czyni obsługę wyjątkowo wygodną

* W porównaniu do dozowania ręcznego i w oparciu o wyniki testów wewnętrznych.



EAN: 4002516863106 / Numer materiału: 12708910 /
Stary numer materiału: 11Q12002EU1

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?], [?][?][?]

Konstrukcja

Możliwość ustawiania w kolumnie

•

Side-by-side

•

Zabudowa podblatowa

•

Zawiasy drzwi

prawa strona

Rodzaj

Nazwa handlowa

W2 Nova Edition

Pralki ładowane od frontu

•

Wirowanie

Maks. ilość obrotów wirowania

1400

Zatrzymanie wody w bębnie

•

Pranie bez odwirowania

•

Design

Kolor urządzenia

Biały lotos

Design drzwiczek i paneli

BlackEffect

Rodzaj panelu

ustawienie ukośne

Rodzaj obsługi

Obsługa dotykowa Touch

Wyświetlacz

M Touch Pro

Oświetlenie ambiente

•

MotionReact

•

Wydajność czyszczenia

Innowacyjna technologia prania PowerWash

•

Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos

•

Automatyczne rozpoznawanie wkładu TwinDos

•

Dozowanie w porcjach CapDosing

•

Funkcja „Plamy”

•

Dodawanie programów

•

Doskonała higiena

•

Pielęgnacja prania

Bęben SoftCare InfinityCare

•

Załadunek w kg

9,0

Komfort obsługi

Połączenie sieciowe z Miele@home

•


Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.

•

Wskazanie czasu pozostałego

•


WQ 1200 WPS Nova Edition
Pralka ładowana od przodu W2
A -20%* i 9 kg i 1400 obr./min i InfinityCare i M Touch Pro i SmartMatic



EAN: 4002516863106 / Numer materiału: 12708910 /
Stary numer materiału: 11Q12002EU1

Wyświetlanie godziny	•
Wskazania przebiegu programu	•
Teksty informacyjne	•
Ulubione programy	•
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	20%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	40
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	50
Klasa wydajności wirowania (A–G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	69
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	229
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,50
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,50
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	2,00
Czas do automatycznego przełączenia w tryb wyłączenia (min)	15
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania (min)	15
Czas do automatycznego przełączenia w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (min)	15
Automatyczne wykrywanie załadunku FlexLoad	•
Przyłącze wody ciepłej	•
EcoFeedback	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•


WQ 1200 WPS Nova Edition
Pralka ładowana od przodu W2
A -20%* i 9 kg i 1400 obr./min i InfinityCare i M Touch Pro i SmartMatic




EAN: 4002516863106 / Numer materiału: 12708910 /
Stary numer materiału: 11Q12002EU1

Buty sportowe	•
Czyszczenie urządzenia	•
Tylko płukanie	•
ECO 40-60	•
PowerFresh	•
Tekstylia puchowe/kołdry	•
Firanki/zasłony	•
Nowe ubrania	•
SmartMatic®	•
Tylko prasowanie wstępne	•
Czyszczenie bębna	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Wyciszenie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
Higiena Plus	•
Oszczędzanie energii	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Waterproof-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	698
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1165
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	678
Waga w kg	97
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość węża dopływowego w m	1,60
Długość węża odpływowego w m	1,50
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
3 kapsułki	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•


WQ 1200 WPS Nova Edition
Pralka ładowana od przodu W2
A -20%* i 9 kg i 1400 obr./min i InfinityCare i M Touch Pro i SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm