

WWA120 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -10%**
- Ekskluzywny asortyment CapDosing do różnych tkanin i płam***
- Nasz bęben SoftCare zapewni utrzymanie prania w idealnym stanie
- Dodawanie lub wyjmowanie tkanin w trakcie cyklu prania dzięki funkcji AddLoad

* W fazie rozwoju serii pralek W1 firma Miele przetestowała modele i główne podzespoły pod kątem 5000 cykli prania (= 5 cykli prania tygodniowo przez 50 tygodni rocznie) w różnych programach. Więcej informacji: miele.com/20years

** O 10% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A

*** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516867401 / Numer materiału: 12725330 /
Stary numer materiału: 11WA1201PL

Konstrukcja	
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Wyświetlacz	EasyControl żółty
Pielęgnacja prania	
Załadunek w kg	8,0
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	10%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	43
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania (A–G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Programy prania	
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40

WWA120 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad



EAN: 4002516867401 / Numer materiału: 12725330 /

Stary numer materiału: 11WA1201PL

Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2


WWA120 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm