

WEA135 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad



EAN: 4002516867739 / Numer materiału: 12725360 / Stary numer materiału: 11EA1351PL

- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -10%**
- Ekskluzywny asortyment CapDosing do różnych tkanin i płam***
- Nasz bęben SoftCare zapewni utrzymanie prania w idealnym stanie
- Dodawanie lub wyjmowanie tkanin w trakcie cyklu prania dzięki funkcji AddLoad

* W fazie rozwoju serii pralek W1 firma Miele przetestowała modele i główne podzespoły pod kątem 5000 cykli prania (= 5 cykli prania tygodniowo przez 50 tygodni rocznie) w różnych programach. Więcej informacji: miele.com/20years

** O 10% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A

*** Patent EP 2 365 120



Konstrukcja	
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Wyświetlacz	EasyControl żółty
Pielęgnacja prania	
Załadunek w kg	8,0
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	10%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	43
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania (A-G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A-D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40-60” przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Programy prania	
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40

WEA135 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad



EAN: 4002516867739 / Numer materiału: 12725360 / Stary numer materiału: 11EA1351PL

Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość węża dopływowego w m	1,60
Długość węża odpływowego w m	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	2

WEA135 WCS 8kg Active

Pralka ładowana od przodu W1:

A -10%* | 8 kg | 1400 obr./min | CapDosing | Bęben SoftCare | AddLoad



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm