

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:

A -20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin\*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -20%\*\*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®\*\*\*
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut\*\*\*\*

\* W fazie rozwoju serii pralek W1 firma Miele przetestowała modele i główne podzespoły pod kątem 5000 cykli prania (= 5 cykli prania tygodniowo przez 50 tygodni rocznie) w różnych programach. Więcej informacji: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* O 20% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A.

\*\*\* Do wyłącznego użytku ze środkiem piorącym Miele UltraPhase.

\*\*\*\* Obowiązuje to dla wszystkich pralek Miele, które umożliwiają wdrożenie parametrów procesowych i urządzeń przedstawionych w podsumowaniu raportu z badania WL 1110/18.



EAN: 4002516867845 / Numer materiału: 12725380 /

Stary numer materiału: 11WG8801PL

<b>Konstrukcja</b>	
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
<b>Wirowanie</b>	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
<b>Design</b>	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos/pierścień chrom
Wyświetlacz	DirectSensor biały, 7-segm.
<b>Pielęgnacja prania</b>	
Załadunek w kg	9,0
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	20%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	40
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	50
Klasa wydajności wirowania (A–G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A–D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	229
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,40
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,80
<b>Programy prania</b>	
QuickPowerWash	•
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Odświeżanie (para)	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:

A -20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash



EAN: 4002516867845 / Numer materiału: 12725380 /


Stary numer materiału: 11WG8801PL

Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•


WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pralka ładowana od przodu W1:


A -20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | Autom. dozowanie | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm