

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

A-20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516867876 / Numer materiału: 12725400 /

Stary numer materiału: 11ED3851PL

<b>Konstrukcja</b>	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Możliwość podbudowy	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
<b>Rodzaj</b>	
Nazwa handlowa	W1 Chrome Edition
Pralki ładowane od frontu	•
<b>Wirowanie</b>	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
<b>Design</b>	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	GraphitGrey Pearlfinish
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	ustawienie proste
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	DirectSensor biały, 7-segm.
<b>Wydajność czyszczenia</b>	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
<b>Pielęgnacja prania</b>	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9,0
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szufflady na środki AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A	20%
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	40
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	50
Klasa wydajności wirowania (A-G)	B
Klasa emisji hałasu akustycznego (przy wirowaniu; A-D)	A
Emisja hałasu akustycznego przy wirowaniu w db(A) re1pW	72
Czas trwania programu „ECO 40-60” przy pojemności znamionowej	229
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,60
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•

- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin\*
- Jeszcze większe oszczędności energii dzięki A -20%\*\*
- Funkcja SteamCare skraca czas prasowania nawet o 50% i odświeża ubrania
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut\*\*\*
- Pełna kontrola nad pralką dzięki aplikacji Miele@home\*\*\*\*

\* W fazie rozwoju serii pralek W1 firma Miele przetestowała modele i główne podzespoły pod kątem 5000 cykli prania (= 5 cykli prania tygodniowo przez 50 tygodni rocznie) w różnych programach. Więcej informacji: miele.com/20years

\*\* O 20% bardziej oszczędna niż wartość graniczna (52) klasy efektywności energetycznej A.

\*\*\* Obowiązuje to dla wszystkich pralek Miele, które umożliwiają wdrożenie parametrów procesowych i urządzenia przedstawionych w podsumowaniu raportu z badania WL 1110/18.

\*\*\*\* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwiają system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

A-20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



EAN: 4002516867876 / Numer materiału: 12725400 /


Stary numer materiału: 11ED3851PL

Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
QuickPowerWash	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Odświeżanie (para)	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
<b>Funkcje dodatkowe: pranie</b>	
Program skrócony	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzączyk	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość węża dopływowego w m	1,60
Długość węża odpływowego w m	1,50
Długość przewodu elektrycznego w m	2

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:


A-20%\* | 9 kg | 1400 obr./min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm