

PDR 508 ROP [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8.0 kg w 54 min.



- Objętość bębna 130.00 l, ładowność 8.0 kg
- Przetestowane pod kątem intens. użytkow. – wyjątkowa jakość Miele
- Neutralna językowo zaślepka z pokrętkiem wyboru – M Select
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry

EAN: 4002516870425 / Numer materiału: 12749310 /
Stary numer materiału: 52508462D

Konstrukcja i wersja

Konstrukcja	Ładowane od frontu, do słupka
Linia	Performance
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość ładunku w kg	8,0
Pojemność bębna w l	130,00
System suszenia	Wylot
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	167
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak

Zastosowanie

Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•

Dane dotyczące mocy

Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	6 l
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,50
Jednostkowe zużycie energii Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w kWh/kg	0,50
Jednostkowe zużycie energii Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w kWh/kg	0,42
Czas trwania programu w min	42
Cykl programu Bawełna/Do szafy, wilgotność reszkowa 48% w min	42
Cykl programu Tkaniny mieszane/Do szafy, wilgotność reszkowa 40% w min	37

Sterowanie

Typ sterowania	M Select
Możliwość programowania	Programowalne
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•

PDR 508 ROP [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8.0 kg w 54 min.



EAN: 4002516870425 / Numer materiału: 12749310 /
Stary numer materiału: 52508462D

Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
Możliwość wyboru języka w dowolnym momencie	•

Standardowe przyłącze elektryczne

Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N~ 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	6,14
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	6,40
Zabezpieczenie w A	10

Możliwy wariant napięciowy 1

Przyłącze elektryczne	230V~ 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	2,99
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,24
Zabezpieczenie w A	16

Możliwy wariant napięciowy 2

Przyłącze elektryczne	3~ 230V 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	6,14
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	6,40
Zabezpieczenie w A	16

Wymiary i waga suszarki

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	850
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	605
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	717
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	940
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	820
Waga netto w kg	52,0
Waga brutto w kg	57
Maksymalne obciążenie podłoża w N	920

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	0,76

Wposażenie

Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Filtr wielkopowierzchniowy	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Wnęka komunikacyjna	•
Kosz suszarniczy (opcja)	•
Oświetlenie bębna	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•

Efektywność i ekologia

Zasada działania	Otwarty obieg powietrza
Kwota recyklingu w %	95

Możliwości podłączenia

System inkasujący (opcja)	•
---------------------------	---

PDR 508 ROP [EL]

Prof. suszarka powietrza odl., Mały Olbrzym, nagrzewana elektrycznie z wyjątkowo krótkimi czasami trwania programów. Wydajność 8.0 kg w 54 min.



EAN: 4002516870425 / Numer materiału: 12749310 /

Stary numer materiału: 52508462D

Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
Wi-Fi	•
Moduł LAN (opcja)	•
WiFiConn@ct	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•