

DAE 1530

Wyciąg kominowy

ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



- Indywidualny wygląd kuchni – pełna integracja o szerokości 532 mm
- Wysoka wydajność – 415 m³/h na najwyższym poziomie
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Bezpieczne i łatwe do czyszczenia – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Numer materiału: 12760940 /

Stary numer materiału: 28E1530SD

Konstrukcja	
Wyciąg kominowy	•
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUU 150, DUU 151
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 32-P
Design	
Kolor	Stal szlachetna
Komfort obsługi	
Sterowanie elektroniczne	•
EasySwitch	•
Obsługa	EasySwitch
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Poziomy Booster	1
Efektywność i ekologia	
Roczne zużycie energii w kWh/rok	72,2
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	B
Klasa skuteczności filtrowania tłuszczu	B
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Klasa sprawności oświetlenia	A
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia wnętrza okapu – CleanCover	•
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	1
Oświetlenie	
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	360 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Wentylator	
Liczba wentylatorów	1
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu zmiennego (silnik AC)	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	215
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	315
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m ³ /h) wg EN 61591	415
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	675
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	48,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0

DAE 1530

Wyciąg kominowy

ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



EAN: 4002516872016 / Numer materiału: 12760940 /

Stary numer materiału: 28E1530SD

Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	65,0
---	------

Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	30,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	34,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	39,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	51,0
--	------

Zamknięty obieg powietrza

Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591	200
---	-----

Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591	295
---	-----

Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591	630
--	-----

Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m³/h) wg EN 61591	395
--	-----

Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	46,0
---	------

Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
---	------

Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	59,0
---	------

Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	71,0
---	------

Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	39,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	45,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
--	------

Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	32,0
--	------

Bezpieczeństwo

Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
---------------------------------------	---

Dane techniczne

Szerokość korpusu wyciągu w mm	532
--------------------------------	-----

Wysokość korpusu wyciągu w mm	50
-------------------------------	----

Głębokość korpusu wyciągu w mm	372
--------------------------------	-----

Waga netto w kg	9,0
-----------------	-----

Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
------------------------------------	-----

Wtyczka ochronna	•
------------------	---

Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm	450
---	-----

Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi (maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm	650
--	-----

Liczba faz	1
------------	---

Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,20
-----------------------------------	------

Napięcie w V	230
--------------	-----

Zabezpieczenie w A	10
--------------------	----

Częstotliwość w Hz	50
--------------------	----

DAE 1530

Wyciąg kominowy

ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



EAN: 4002516872016 / Numer materiału: 12760940 /

Stary numer materiału: 28E1530SD

Wskazówki montażowe

Króciec wylotowy u góry

•

Króciec wylotowy z tyłu

•

Średnica króćca wylotowego w mm

150

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


Kłapa przeciwwrotna

•

DAE 1530

Wyciąg kominowy

ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



DAE1530, DAE1535 Installation drawing