

KFN 7934 D

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
z DailyFresh i NoFrost o szerokości 75 cm, co zapewnia dużo miejsca.



- O 45% większa pojemność urządzenia do zabudowy – Built-In XXL
- Pojemna szuflada z regulacją wilgoci – DailyFresh
- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Bez oblodzenia produktu – zapomnij o rozmrażaniu dzięki NoFrost
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool



EAN: 4002516880783 / Numer materiału: 12790400 /
Stary numer materiału: 38793400EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarko-zamrażarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory mrożenia	LED
Komfort obsługi	
Podświetlenie komory chłodzenia	LED
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	DailyFresh
DynaCool	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
ComfortSize	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	TouchControl
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
SuperCool	•
SuperFrost	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	5
Liczba „szuflad świeżości”	2
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	4
Urządzenie/komora zamrażarki	
Liczba szuflad na mrożonki	3
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	233,97
Zużycie energii dobowe w kWh	0,56
Bezpieczeństwo	
Akustyczny alarm drzwi	•
Akustyczny alarm wzrostu temperatury zamrażalnika	•
Optyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	710
Szerokość wnęki maks. w mm	718
Wysokość wnęki min. w mm	1940
Wysokość wnęki maks. w mm	1940

KFN 7934 D

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
z DailyFresh i NoFrost o szerokości 75 cm, co zapewnia dużo miejsca.




EAN: 4002516880783 / Numer materiału: 12790400 /
Stary numer materiału: 38793400EU1


Głębokość wnęki w mm	560
Szerokość urządzenia w mm	708
Wysokość urządzenia w mm	1935
Głębokość urządzenia w mm	548
Waga w kg	72,8
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	20
Maks. ciężar frontu drzwi części zamrażalniczej w kg	19
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	284
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	98
Całkowita pojemność użytkowa w l	382
Zdolność utrzymywania temperatury w przypadku braku prądu w h	13
Zdolność mrożenia w kg/24h	10,00
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	33
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1000
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,3
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Półeczka na jajka	•
Tacka na kostki lodu	•

KFN 7934 D


Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
z DailyFresh i NoFrost o szerokości 75 cm, co zapewnia dużo miejsca.



KFN7934D, side view



KFN7934D, built-in



KFN7934D, installation