

PLW 8604

Zmywarka laboratoryjna
z przyłączem wodnym AD.



- Wydajność/wsad np. 64 buteleczki/ buteleczki laborat. z iniektorami
- Uniwersalne i proste – modułowe nośniki ładunku i system EasyLoad
- Wysoki komfort obsługi z wyświetlaczem dotykowym – M Touch Basic
- Łatwe dozowanie chemikaliów proces.: dozownik proszku w drzwiach
- Fabryczna możliwość połączenia z siecią przez Wi-Fi.
- Z przyłączem wody VE – ostatnie płukanie wodą zdemineralizowaną

EAN: 4002516882442 / Numer materiału: 12795880 /
Stary numer materiału: 62860401SEE

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Urządzenie wolnostojące, do podbudowy, wąskie
Linia	ExploreLine
Kolor panelu	Czarny
Oslona zewnętrzna	Biały
Możliwość podbudowy	•
Pokrywa	Stal szlachetna
Liczba poziomów mycia	2
Brzęczyk, sygnał akustyczny na koniec programu	•
Konstrukcja przyjazna serwisowi	•
Zastosowanie	
Dla laboratoriów	•
Ładowność	
Szkoło z wąską szyjką na wsad [ilość]	64
Probówki na wsad [ilość]	98
Fiolki na wsad [liczba]	98
Butelki laboratoryjne na wsad [ilość]	64
Dane dotyczące mocy	
Pompa obiegowa Qmax w l/min	500
Objętość użytkowa komory mycia w l	145,00
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	28
Przetestowany czas pracy	15000
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	70
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Basic
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Możliwość programowania	Programowalne
Programy [ilość]	6
Wolne miejsca programowe [ilość]	4
Zabezpieczenie działania programu	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	8,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,90
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	2,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,30
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w kPa	200-1000

PLW 8604

Zmywarka laboratoryjna
z przyłączem wodnym AD.



EAN: 4002516882442 / Numer materiału: 12795880 /
Stary numer materiału: 62860401SEE

Woda zdemineralizowana [ilość]	1
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Maksymalna twardość wody (woda zimna/woda ciepła) w mmol/l	10,70
Pompa spustowa [DN]	22
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
System ochrony wodnej	Waterproof system
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	835
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	598
Komora mycia, wysokość użytkowa w mm	520
Komora mycia, szerokość użytkowa w mm	530
Waga netto w kg	72
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h	5,40
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	920
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	740
Komora mycia, głębokość kosza górnego w mm	474
Komora mycia, głębokość kosza dolnego w mm	520
Waga brutto w kg	79
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1220
Programy	
Program skrócony	•
Programy	
Średni	•
Długi	•
Spłukiwanie wodą zimną	•
Spłukiwanie wodą dejonizowaną	•
Wyposażenie	
Złącze serwisowe	•
Obszerny zakres komponentów (opcja)	•
Wyposażenie	
1 urządzenie dozujące w drzwiach dla nabłyszczacza	•
1 urządzenie dozujące w drzwiach dla detergentu w proszku	•
Wielokomponentowy system filtrujący	•
Pompa grzewcza ze zmienną prędkością obrotową	•
Nośnik ładunku – podłączenie bezpośrednie	•
Zbiornik soli w drzwiczkach	•
Dzięki technologii laserowej bezszcelinowo spawana komora mycia	•
Grzałki poza komorą mycia	•
EasyLoad	•
Komora mycia z wysokiej jakości stali szlachetnej (1.4301/304)	•

PLW 8604

Zmywarka laboratoryjna
z przyłączem wodnym AD.



EAN: 4002516882442 / Numer materiału: 12795880 /
Stary numer materiału: 62860401SEE

Możliwości podłączenia

Wi-Fi

•

Zewnętrzne moduły dozujące

•

Normy, znaki certyfikacyjne

Znak VDE (bezpieczeństwo elektryczne)

•

Klasa ochronna IP według EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

•

Normy, znaki certyfikacyjne

EN 61010-1

•